

Dell EMC 3CSFP91 Compatibele QSFP+ Module - 40GBASE-ER4 - Single Mode Fiber (SMF) - 40GE Gigabit Ethernet QSFP+ - LC 40 km - 1270nm to 1330nm - DDM

Productcode: QSFP40GER4ES



De QSFP-40G-SR4-AR-ST is een Arista Networks QSFP-40G-SR4 compatibel glasvezel QSFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Arista Networks® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 40GBase-SR4 conform netwerken, op een maximale afstand van 150 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 40 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: MPO connector
- Maximale overdrachtsafstand: 150 m
- MTBF: 244,610,583 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze QSFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Arista Networks QSFP-40G-SR4

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- 100% Dell EMC 3CSFP91 COMPATIBEL: Ontworpen, geprogrammeerd en getest voor gebruik met compatibele Dell EMC switches en routers voor betrouwbare 40 GbE connectiviteit
- TECHNISCHE SPECIFICATIES: 40GBASE-ER4 | 40 Gbps | single-mode | LC connector | 1270 nm tot 1330 nm | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | afstanden tot 40 km
- GETEST VOOR OEM HOST COMPATIBILITEIT: Hot-swappable in Dell EMC routers en switches; DDM ondersteuning meldt de status van de transceiver aan de meeste SNMP netwerkbeheerprogramma's
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,6 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Industriestandaarden	IEEE 802.3ba 40GBASE-ER4Q

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40.00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	40 km (24.8 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1270nm to 1330nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	40 Gbps



MTBF 1.400.000 uur

Vermogensopname < 3.5W

Connector(en)

Connector A SFP-sleuf

Connector B Glasvezel LC duplex

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C - 70°C

Opslagtemperatuur -40°C - 85°C

Vochtigheid 0 - 85%

Fysieke eigenschappen

Lengte product 0.5 in [13.9 mm]

Breedte product 2.3 in [58.4 mm]

Hoogte product 0.5 in [12.6 mm]

Gewicht product 1.4 oz [40 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 8.1 in [20.5 cm]

Package Width 4.7 in [12 cm]

Package Height 13.8 in [35 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 2.1 oz [60 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd QSFP+ transceiver

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.