

Module de transceiver QSFP+ compatible Dell EMC QSFP-40G-LR4 - 40GBASE-LR4Q

Nº de produit: QSFP40GLR4ES



Le QSFP40GLR4ES est un module de transceiver QSFP fibre optique compatible Dell EMC QSFP-40G-LR4 qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Dell EMC™. Il vous assure une connectivité de 40 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 40GBASE-LR4Q et sur une distance maximale de 10 km.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 40 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 10 km
- MTBF : 8 596 956 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module QSFP fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Dell EMC QSFP-40G-LR4
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4Q

Performance

Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s
Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
Type de fibre optique	Monomode
Longueur d'onde	1311nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui

Réseaux compatibles	40 Gbps
MTBF	8,596,956 hours
Consommation électrique	< 1.3W

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Largeur du produit	2.3 in [5.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	1.4 oz [40 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	7.2 in [18.4 cm]
Largeur du Colis	5.3 in [13.4 cm]
Hauteur du Paquet	2.0 in [5.0 cm]
Poids brut	4.2 oz [120.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - QSFP+ Transceiver
-----------------------	-----------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

