

Cisco QSFP-40G-LR4-S Compatibile - Modulo ricetrasmittitore QSFP+ 40GBASE-LR4

ID prodotto: QSFP40GLR4S



Il prodotto QSFP40GLR4S è un modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con Cisco QSFP-40G-LR4-S, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco™. Offre un'affidabile connettività da 40 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBASE-LR4, a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: da 1270 nm a 1330 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 40 Gbps
- Tipo: fibra monomodale
- Tipo di connessione: connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 10 km
- MTBF: 1.489.426 ore
- Consumo energetico: inferiore a 2,5 watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra QSFP+ consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati di switch e router Cisco
- Espansione della rete a segmenti remoti

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco QSFP-40G-LR4-S
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Basso consumo energetico, inferiore a 2,5 W
- THE IT PRO'S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this SFP module is backed for life (lifetime of module, not network switch), including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Standard del settore	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1270nm to 1330nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex

DDM	Sì
Reti compatibili	40 Gbps
MTBF	1.489.426 ore
Consumo energetico	< 2.5 W

Connettore/i

Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
-------------------------	-------------------------------

Note/requisiti speciali

Nota	Per l'utilizzo nei convertitori multimediali e nelle apparecchiature di rete da 40 Gigabit per fibra
------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Lunghezza prodotto	2.8 in [72.0 mm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	1.6 oz [44.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	7.4 in [18.8 cm]
Larghezza del Pacco	5.2 in [13.2 cm]
Altezza del Pacco	1.9 in [4.9 cm]

Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [118.0 g]
---------------------------------	------------------

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore QSFP+
-----------------------------	-----------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.