

Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 0,5 m

N° de produit: QSFP40GPC05M



Le modèle QSFP40GPC05M est un câble QSFP+ en cuivre à fixation directe conforme aux normes MSA, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner dans le cadre de déploiements réseau 40G. Il fournit une connectivité 40 GbE fiable via un câblage en cuivre, ce qui constitue une alternative plus économique aux installations en fibre optique.

Ce câble Twinax passif prend en charge les applications 40 Gigabit Ethernet connectées au moyen de ports QSFP+ (Mini-GBIC). Échangeable à chaud, ce câble facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Fort d'une longueur de 0,5 m et conçu pour garantir un débit élevé, ce câble QSFP+ en cuivre est idéal pour les applications de moyenne distance, comme les connexions de serveur et de commutateur réseau entre racks.

StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 40 Gb
- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack

Spécifications techniques

- Offre des connexions 40 Gbit/s fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 40GBase-T
- Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
- Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
- Faible consommation d'énergie de moins de 0,1 W
- Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Échangeable à chaud

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de câble	Câble en cuivre passif

Performance

Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s
Impédance	100 Ohm
Réseaux compatibles	40 Gbps
Consommation électrique	< 0.1 W (per end)

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - QSFP+
Connecteur B	1 - QSFP+

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	13.9 in [35.4 cm]
Largeur du produit	0.7 in [1.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	3.5 oz [100.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	8.5 in [21.5 cm]
Largeur du Colis	9.8 in [24.8 cm]
Hauteur du Paquet	1.1 in [2.7 cm]
Poids brut	4.0 oz [114.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble QSFP+
-----------------------	-----------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis