MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 0.5 m

ID prodotto: QSFP40GPC05M

Il prodotto QSFP40GPC05M è un cavo QSFP+ in rame a collegamento diretto e conforme a MSA, progettato, programmato e testato per operare nelle implementazioni di rete 40G. Offre un'affidabile connettività da 40 GbE tramite cavo in rame, un'alternativa economica alle installazioni con cavo in fibra ottica.

Questo cavo Twinax passivo supporta connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Con una lunghezza di 0,5 metri e progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo QSFP+ in rame è la soluzione ideale per gli impieghi a media distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb

- Connessione di switch di rete o server in un rack point-to-point

Caratteristiche

- Offre connessioni affidabili da 40 Gbps per reti compatibili con 40GBase-T
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Con funzione hot-swap

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo cavo	Passive Copper Cable
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
	Impedenza	100 Ohm
	Reti compatibili	40 Gbps
	Consumo energetico	< 0.1 W (per end)
Connettore/i		
	Connettore A	1 - QSFP+
	Connettore B	1 - QSFP+
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

	conservazione	
Caratteristiche fisiche		
	Lunghezza prodotto	13.9 in [35.4 cm]
	Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	3.5 oz [100.0 g]
Informazioni confezione		
	Package Length	12.8 in [32.5 cm]
	Package Width	9.8 in [25.0 cm]
	Package Height	1.0 in [25.0 mm]
	Peso spedizione (confezione)	3.9 oz [110.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo QSFP+

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.