

QSFP+ DAC kabel - MSA conform - 0,5 m

Productcode: QSFP40GPC05M



De QSFP40GPC05M is een MSA-conforme, direct aansluitbare koperen QSFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik in 40G netwerken. Hij levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit via koperen kabels en is dus een voordelig alternatief zijn voor glasvezelkabels.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 40 gigabit Ethernet toepassingen die via QSFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. De kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Deze koperen QSFP+ kabel is 0,5 meter lang en ontworpen voor high-speed verbindingen en dus ideaal voor toepassingen op gemiddelde afstand zoals netwerkschakel- of serververbindingen tussen racks.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Geschikt voor 40 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe server verbindingen of netwerkschakelconnecties in een rack

## Eigenschappen

- Biedt betrouwbare 40 GbE verbindingen voor 40GBASE-T conforme netwerken
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Hot-swappable

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Passive Copper Cable

---

### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
Impedantie	100 Ohm
Compatibele netwerken	40 Gbps
Vermogensopname	< 0.1 W (per end)

---

### Connector(en)

Connector A	QSFP+
Connector B	QSFP+

---

### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

---

### Fysieke



eigenschappen

Lengte product	13.9 in [35.4 cm]
Breedte product	0.7 in [18.0 mm]
Hoogte product	0.5 in [13.0 mm]
Gewicht product	3.5 oz [100.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	12.8 in [32.5 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	1.0 in [25.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.9 oz [110.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	QSFP+ kabel
-------------	-------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

