

MSA-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m

Produkt ID: QSFP40GPC5M



QSFP40GPC5M är en MSA-kompatibel QSFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med 40G-nätverksdistributioner. Den ger tillförlitlig 40 GbE-anslutning över kopparkabel, vilket gör den till ett kostnadseffektivt alternativ till konfigurationer med fiberoptiska kablar.

Den här aktiva twinaxkabeln stöder 40 Gigabit Ethernet-applikationer via QSFP+-portar (Mini-GBIC). Kabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Den här QSFP+-kopparkabeln är 5 meter lång och framtagen för höghastighetsanslutningar på medellånga avstånd, t.ex. tvärracksnätverksomkopplare eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd för 40Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

Funktioner

- Ger tillförlitliga 40 Gbps-anslutningar för 40GBASE-T-kompatibla nätverk
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- Hot-swappable

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Passive Copper Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
Impedans	100 Ohm
Kompatibla nätverk	40 Gbps
Strömförbrukning	< 0.1 W (per end)

Kontakt(er)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	1 - QSFP+

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	16.4 ft [5.0 m]
Produktbredd	0.7 in [1.8 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	15.7 oz [446.0 g]

Förpackning

Paketets längd	9.1 in [23.2 cm]
Paketets bredd	9.8 in [25.0 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.0 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - QSFP+-kabel
-----------------	-----------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.