

Módulo QSFP+ Compatible con Cisco QSFP-40G-SR4 - 40GBASE-SR4 - Multimodo  
40GbE - QSFP+ Ethernet Gigabit 40Gb - MPO - 150m - 850nm - DDM Cisco Firepower,  
ASR1000, ASR9000

ID del Producto: QSFP40GSR4ST



El modelo QSFP40GSR4ST es un módulo transceptor por fibra óptica compatible con el modelo QSFP-40G-SR4 de Cisco, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad fiable a 40GbE a través de cableado de fibra, para redes compatibles con 40GBASE-SR4, a una distancia máxima de hasta 150m.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 850nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 40Gbps
- Tipo: Fibra óptica multimodo
- Tipo de conexión: Conector MPO
- Distancia máxima de transferencia: 150m
- MTBF: 1.649.326 horas
- Consumo energético: Menos de 0,7 vatios
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): Sí

Este módulo QSFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Reemplazo de módulos SFP+ defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Cisco
- Expanda su red a segmentos remotos

## Características

- 100% COMPATIBLE CON CISCO QSFP-40G-SR4: Funciona con conmutadores Cisco como Firepower, ASR1000, ASR9000, C9300, C3850 y otros
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 40GBASE-SR4 | 40Gbps | Multimodo | Conector MPO | 850nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 150 m
- PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores Cisco; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía      Lifetime

Compatible Brand      Cisco

Estándares Industriales IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia      40Gbps  
de Datos Máxima

Distancia Máxima de Transferencia	150m [492ft]
Tipo de Fibra	Multimodo
Longitud de Onda	850nm
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	40 Gbps
MTBF	1.649.326 horas
Consumo de Energía	< 0.7 W

---

Conecotor(es)

Conectores de la Unidad Local	1 - MPO
-------------------------------	---------

---

Observaciones / Requisitos

Nota	Para uso con equipos de red de 40 Gigabit por fibra óptica y conversores de medios
------	--

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humedad	HR 5~95%

---

Características Físicas

Color	Plata
Longitud del Producto	2.8 in [72.0 mm]
Ancho del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	1.1 oz [32.0 g]

---

Información de la  
Caja

Longitud de la Caja	4.6 in [11.6 cm]
Ancho de la Caja	3.6 in [9.1 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [56.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor QSFP+
---------------------	-----------------------

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

