

Cisco QSFP-40G-SR4 Ricetrasmittitore Compatibile QSFP+ - 40GBASE-SR4

ID prodotto: QSFP40GSR4ST



Il prodotto QSFP40GSR4ST è un modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con Cisco QSFP-40G-SR4, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco™. Offre un'affidabile connettività da 40 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBASE-SR4, a una distanza massima di 150 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 40 Gbps
- Tipo: fibra multimodale
- Tipo di connessione: Connettore MPO
- Distanza massima di trasferimento: 150 m
- MTBF: 1.649.326 ore
- Consumo energetico: inferiore a 0,7 Watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì

Questo modulo per fibra QSFP+ con funzione hot-swap consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni della rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati di switch e router Cisco
- Espansione della rete a segmenti remoti

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco QSFP-40G-SR4
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,7 W

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Standard del settore	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Distanza di trasferimento max	150m [492ft]
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex

DDM	Sì
Reti compatibili	40 Gbps
MTBF	1.649.326 ore
Consumo energetico	< 0.7 W

Connettore/i

Connettori unità locale	1 - MPO
-------------------------	---------

Note/requisiti speciali

Nota	Per l'utilizzo nei convertitori multimediali e nelle apparecchiature di rete da 40 Gigabit per fibra
------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Lunghezza prodotto	2.8 in [72.0 mm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	1.1 oz [32.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.6 in [11.6 cm]
Larghezza del Pacco	3.6 in [9.1 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [56.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

1 - Ricetrasmittitore QSFP+

Informazioni sulla garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.