

## MSA-kompatibel QSFP+-sändarmodul - 40GBASE-LR4

Produkt ID: QSFP40LR4ST



QSFP40LR4ST är en MSA-kompatibel QSFP+-fibersändare som utformats, programmerats och testats för att fungera med 40GBASE-LR4-kompatibla MSA-switchar och routrar. QSFP+-sändarmodulen ger tillförlitlig 40 Gigabit-anslutning över fiber med ett maximalt avstånd på upp till 10 km.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1 270 nm till 1 330 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 40 Gbps
- Typ: Fiber i enkelläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 10 km
- Medeltid mellan fel (MTBF) 1 489 426 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 2,5 watt
- DDM: Ja

QSFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Utvidga nätverket till avlägsna platser
- Ersätt defekta eller skadade QSFP+-moduler

### Funktioner

- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 2,5 W
- Ger tillförlitliga 40 GbE-anlutningar för 40GBASE-LR4-kompatibla nätverk
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Industristandarder	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	10 km (6.2 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1270nm to 1330nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja



Kompatibla nätverk	40 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	1 489 426 timmar
Strömförbrukning	< 2.5 W

---

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter    Fiberoptisk LC duplex

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

---

Utseende

Produktlängd	2.8 in [72.0 mm]
Produktbredd	0.7 in [18.4 mm]
Produkthöjd	0.5 in [13.0 mm]
Produktvikt	1.4 oz [40.0 g]

---

Förpackning

Package Length	4.6 in [11.7 cm]
Package Width	3.6 in [92.0 mm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.7 oz [76.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet                    QSFP+-sändtagare

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

