

Módulo Transceptor QSFP+ compatible con MSA sin Codificar - 40GBASE-SR4 - Fibra Multimodo (MMF) de 40GbE - QSFP+ Ethernet Gigabit de 40Gb - MPO - 100m - 850nm - DDM

ID del Producto: QSFP40SR4ST



El modelo QSFP40SR4ST es un transceptor QSFP+ por fibra óptica, conforme a las normas MSA, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores 40GBASE-SR4 compatibles con MSA. El transceptor QSFP+ admite una distancia máxima de hasta 150m y conectividad fiable a 40GbE a través de cableado de fibra. Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 850nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 40Gbps
- Tipo: Fibra óptica multimodo
- Tipo de conexión: Conector MPO
- Distancia máxima de transferencia: 150m
- MTBF: 1.489.426 horas
- Consumo energético: Menos de 0,7 vatios
- DDM: Sí

Este módulo QSFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Reemplace módulos QSFP+ defectuosos o averiados
- Expanda su red a segmentos remotos

Características

- **100% COMPATIBLE CON MSA SIN CODIFICAR:** Diseñado, programado y probado para funcionar con conmutadores y enrutadores MSA no codificados compatibles para ofrecer una conectividad de 40 GbE fiable.
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 40GBASE-SR4 | 40Gbps | Multimodo | Conector MPO | 850nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 100 m
- **COMPATIBILIDAD PROBADA:** Intercambio en caliente en enrutadores y conmutadores compatibles con MSA; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Estándares Industriales	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps
Distancia Máxima de	150m [492ft]

Transferencia

Tipo de Fibra	Multimodo
Longitud de Onda	850nm
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	40 Gbps
MTBF	1.489.426 horas
Consumo de Energía	< 0.7 W

Conector(es)

Conectores de la Unidad Local	1 - MPO
-------------------------------	---------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humedad	HR 5~95%

Características Físicas

Color	Plata
Longitud del Producto	2.8 in [72.0 mm]
Ancho del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	1.2 oz [34.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.6 in [11.8 cm]
Ancho de la Caja	3.6 in [9.2 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.3 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.2 oz [62.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Transceptor QSFP+

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.