

## Modulo Ricetrasmittitore QSFP+ in Fibra 40 Gigabit Conforme MSA - 40GBASE-SR4 - MM

ID prodotto: QSFP40SR4ST



QSFP40SR4ST è un ricetrasmittitore QSFP+ in fibra conforme a MSA e progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 40GBASE-SR4. Il modulo ricetrasmittitore QSFP+ supporta una distanza fino a 150 m e offre una connettività da 40 GbE affidabile tramite cavo in fibra.

**Specifiche tecniche:**

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 40 Gbps
- Tipo: Fibra multimodale
- Tipo di connessione: Connettore MPO
- Distanza massima di trasferimento: 150 m
- MTBF: 1.489.426 ore
- Consumo energetico: Inferiore a 0,7 watt
- DDM: Sì

Questo modulo in fibra QSFP+ include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Sostituzione dei moduli QSFP+ difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

## Caratteristiche

- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 0,7 W
- Offre connessioni affidabili da 40 Gigabit per reti compatibili con 40GBASE-SR4
- I moduli SFP di STech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Standard del settore	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Distanza di trasferimento max	150m [492ft]
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex

DDM	Sì
Reti compatibili	40 Gbps
MTBF	1.489.426 ore
Consumo energetico	< 0.7 W

---

#### Connettore/i

Connettori unità locale	1 - MPO
-------------------------	---------

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Lunghezza prodotto	2.8 in [72.0 mm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	1.2 oz [34.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.6 in [11.8 cm]
Larghezza del Pacco	3.6 in [9.2 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.2 oz [62.0 g]

---

#### Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore QSFP+
--------------------------	-----------------------------

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.