Módulo Transceptor QSFP+ compatible con MSA sin Codificar - 40GBASE-SR4 - Fibra Multimodo (MMF) de 40GbE - QSFP+ Ethernet Gigabit de 40Gb - MPO - 100m - 850nm - DDM

ID del Producto: QSFP40SR4ST

El modelo QSFP40SR4ST es un transceptor QSFP+ por fibra óptica, conforme a las normas MSA, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores 40GBASE-SR4 compatibles con MSA. El transceptor QSFP+ admite una distancia máxima de hasta 150m y conectividad confiable a 40GbE a través de cableado de fibra. Especificaciones técnicas:

• Longitud de onda: 850nm

• Máxima tasa de transferencia de datos: 40Gbps

• Tipo: Fibra óptica multimodo

• Tipo de conexión: Conector MPO

• Distancia máxima de transferencia: 150m

• MTBF: 1,489,426 horas

• Consumo energético: Menos de 0.7 vatios

• DDM: Sí

Este módulo QSFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Reemplace módulos QSFP+ defectuosos o averiados

• Expanda su red a segmentos remotos

Características

• 100% COMPATIBLE CON MSA SIN CODIFICAR: Diseñado, programado y probado para funcionar con conmutadores y enrutadores MSA no codificados compatibles para ofrecer una conectividad de 40 GbE fiable.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 40GBASE-SR4 | 40Gbps | Multimodo | Conector MPO | 850nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 100 m

• COMPATIBILIDAD PROBADA: Intercambio en caliente en enrutadores y conmutadores compatibles con MSA; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP

• FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Estándares Industriales	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps
	Distancia Máxima de	150m [492ft]

	Transferencia	
	Tipo de Fibra	Multimodo
	Longitud de Onda	850nm
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	DDM	Sí
	Redes Compatibles	40 Gbps
	MTBF	1.489.426 horas
	Consumo de Energía	< 0.7 W
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad Local	1 - MPO
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humedad	HR 5~95%
Características Físicas		
	Color	Plata
	Longitud del Producto	2.8 in [72.0 mm]
	Ancho del Producto	0.7 in [1.8 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso del Producto	1.2 oz [34.0 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	4.6 in [11.8 cm]
	Ancho de la Caja	3.6 in [9.2 cm]

	Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.2 oz [62.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Transceptor QSFP+
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.