Cable de 5m Twinax Direct Attach QSFP+ a 4x SFP+ 40G Compatible con Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M - DAC de Cobre, 40 GbE - DAC Pasivo de Bajo Poder - Cisco Firepower, C9300, C3850

ID del Producto: QSFP4SFP10C5



El modelo QSFP4SFP10C5 es un cable multiconector QSFP+, con conexión directa, compatible con el modelo QSFP-4SFP10G-CU5M de Cisco. Está diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®, además de ser compatible con las normas industriales MSA.Gracias a la conexión de un solo puerto QSFP+ a cuatro puertos SFP+ 10G, este cable de cobre multiconector pasivo permite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Diseñado para interconexiones a corta distancia y alta velocidad, este cable QSFP+ de cobre, de baja latencia y poco consumo eléctrico, es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica.Compatible con aplicaciones a corta distancia, como conexiones de conmutadores de red punto a punto en rack/a través de rack o de servidores, para hasta cuatro dispositivos 10G SFP+.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Utilización en aplicaciones mixtas de red Ethernet 40Gb/10Gb

• Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack, para

hasta cuatro dispositivos

Características

- 100% de compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0,1W

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable	Passive Copper Cable
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps para QSFP+ / 10Gbps para SFP+
	Impedancia	100 Ohm
	Redes Compatibles	40 Gbps
	Consumo de Energía	< 0.1 W (per end)
Conector(es)		
	Conector A	1 - QSFP+
	Conector B	4 - SFP+
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Producto	16.4 ft [5.0 m]
	Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso del Producto	17.6 oz [500.0 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	10.1 in [25.6 cm]
	Ancho de la Caja	9.7 in [24.7 cm]
	Altura de la Caja	2.5 in [6.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.8 lb [0.8 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable QSFP+ a 4x SFP+
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.