


Cavo breakout diretto da 5m QSFP+ a 4x SFP+ Twinax compatibile con Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M, DAC in rame QSFP+ da 40 GbE, Modulo ricetrasmittitore passivo, Cisco Firepower, C9300, C3850

ID prodotto: QSFP4SFP10C5



Il prodotto QSFP4SFP10C5 è un cavo breakout QSFP+ a collegamento diretto compatibile con Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M. È progettato, programmato e testato per operare con i server o i router a marchio Cisco® e soddisfa gli standard MSA del settore. Consentendo il collegamento di una singola porta QSFP+ a quattro porte SFP+ 10G, questo cavo breakout in rame passivo con funzione hot-plug consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni della rete.

Progettato per le interconnessioni di breve lunghezza e ad alta velocità, questo cavo QSFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiami di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un rack point-to-point, fino a un massimo di quattro dispositivi SFP+ da 10 Gigabit.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb e 10 Gb

- Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point fino a un massimo di quattro dispositivi

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo cavo	Passive Copper Cable

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps per QSFP+ / 10 Gbps per SFP+
Impedenza	100 Ohm
Reti compatibili	40 Gbps
Consumo energetico	< 0.1 W (per end)

Connettore/i

Connettore A	1 - QSFP+
Connettore B	4 - SFP+

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

conservazione

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	16.4 ft [5.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	17.6 oz [500.0 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	10.1 in [25.6 cm]
Larghezza del Pacco	9.7 in [24.7 cm]
Altezza del Pacco	2.5 in [6.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 lb [0.8 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - cavo QSFP+ a 4x SFP+
-----------------------------	--------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.