


Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M Compatibele 5m 40G QSFP+ naar 4x SFP+ Direct Attach Breakout Kabel Twinax, 40GbE QSFP+ Koper DAC, Passieve Transceivermodule met laag vermogen DAC, Cisco Firepower, C9300,C3850

Productcode: QSFP4SFP10C5



De QSFP4SFP10C5 is een Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M compatibele QSFP+ direct aansluitbare breakout-kabel. Hij is ontworpen, geprogrammeerd en getest voor gebruik met Cisco® compatibele switches en routers en voldoet aan de MSA industriestandaarden. Met deze passieve koperen breakout-kabel kunt u één QSFP+ poort op vier 10G SFP+ poorten aansluiten. Bovendien is deze kabel volledig hot-pluggable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor korte, high-speed verbindingen, is deze koperen QSFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties. Hij ondersteunt verbindingen op korte afstand zoals directe verbindingen in een rack en netwerkschakel- en serververbindingen tussen racks, voor tot vier 10G SFP+ apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik in 40 Gb/10 Gb gemengde Ethernet netwerkapplicaties
- Directe verbindingen in een rack en server- of netwerkschakelverbindingen tussen racks, voor tot vier apparaten

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Passive Copper Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps voor QSFP+ / 10 Gbps voor SFP+
Impedantie	100 Ohm
Compatibele netwerken	40 Gbps
Vermogensopname	< 0.1 W (per end)

Connector(en)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	4 - SFP+

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen

	Kleur	Zwart
	Lengte product	16.4 ft [5.0 m]
	Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	17.6 oz [500.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	10.1 in [25.6 cm]
	Breedte Verpakking	9.7 in [24.7 cm]
	Hoogte Verpakking	2.5 in [6.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 lb [0.8 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - QSFP+ naar 4x SFP+ kabel
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.