


Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M-kompatibel QSFP+-breakout-kabel av twinaxtyp för direktanslutning - 5 m

Produkt ID: QSFP4SFP10C5



QSFP4SFP10C5 är en Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M-kompatibel QSFP+-breakout-kabel av twinaxtyp för direktanslutning. Den har utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-kompatibla servrar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder. Den här passiva breakout-kabeln i koppar ansluter en enskild QSFP+-port till fyra 10G SFP+-portar och kan dessutom bytas under drift, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom att minimera nätverksavbrott.

QSFP+-kopparkabel med låg effekt och latens är avsedd för korta höghastighetsanslutningar. Den är ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar. För anslutning av server och nätverksväxlar på kort avstånd, som punkt-till-punkt i samma rack eller från rack-till-rack för upp till fyra 10G SFP+-enheter.

Alla StarTech.coms QSFP- och QSFP+-kablar täcks av 2 års garanti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd i 40Gb/10Gb-blandade Ethernet-nätverksprogram
- För anslutning av server och nätverksväxlar som punkt-till-punkt i samma rack eller från rack-till-rack för upp till fyra enheter.

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M garanterad
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Passive Copper Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40Gbps för QSFP+ / 10Gbps för SFP+
Impedans	100 Ohm
Kompatibla nätverk	40 Gbps
Strömförbrukning	< 0.1 W (per end)

Kontakt(er)


Connector A	QSFP+
Connector B	SFP+

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende

Produktlängd	16.4 ft [5.0 m]
--------------	-----------------



Produktbredd	0.6 in [14.0 mm]
Produkt höjd	0.5 in [12.0 mm]
Produktvikt	17.6 oz [500.0 g]

Förpackning

Package Length	12.8 in [32.5 cm]
Package Width	10.8 in [27.5 cm]
Package Height	1.4 in [35.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	28.8 oz [816.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	QSFP+ till 4x SFP+ kabel
-----------------	--------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

