

Cavo breakout Twinax da 1 m QSFP+ a 4x SFP+ per collegamento diretto, compatibile MSA non codificato - DAC in rame da 40 GbE, Modulo ricetrasmittitore passivo a bassa potenza DAC da 40 Gbps

ID prodotto: QSFP4SFPPC1M



Il prodotto QSFP4SFPPC1M è un cavo breakout Twinax a collegamento diretto QSFP+ conforme a MSA. È progettato, programmato e testato per collegare apparecchiature di rete 40G con server o router 10G compatibili. Questo cavo Twin assiale passivo collega una singola porta QSFP+ a quattro porte SFP+ 10G ed è dotato di funzione hot-plug per eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni della rete.

Con una lunghezza di 1 metro e progettato per interconnessioni di breve lunghezza e ad alta velocità, questo cavo QSFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiami di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un rack point-to-point, fino a un massimo di quattro dispositivi SFP+ da 10 Gigabit.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb e 10 Gb

- Connessione di switch di rete o server in un rack point-to-point fino a un massimo quattro dispositivi

Caratteristiche

- Offre connessioni affidabili Ethernet in rame a 40 GbE
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1 W
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo cavo	Passive Copper Cable

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps per QSFP+ / 10 Gbps per SFP+
Impedenza	100 Ohm
Reti compatibili	40 Gbps
Consumo energetico	< 0.1 W (per end)

Connettore/i

Connettore A	1 - QSFP+
Connettore B	4 - SFP+

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	8.4 oz [238.0 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	8.4 in [21.3 cm]
Larghezza del Pacco	9.8 in [25.0 cm]
Altezza del Pacco	1.4 in [3.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.3 oz [264.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - cavo QSFP+ a 4x SFP+
-----------------------------	--------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.