


QSFP+ DAC Breakout Twinax kabel - MSA conform - 3 m

Productcode: QSFP4SFPPC3M



De QSFP4SFPPC3M is een MSA-conforme QSFP+ direct aansluitbare twinaxiale breakout-kabel. Hij is ontworpen, geprogrammeerd en getest voor de verbinding van 40G netwerkapparatuur met 10G compatibele switches en routers. Met deze passieve twinaxiale kabel kunt u één QSFP+ poort op vier 10G SFP+ poorten aansluiten. Bovendien is hij volledig hot-pluggable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Met een lengte van 3 meter en ontworpen voor korte, high-speed verbindingen, is deze koperen QSFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties. Hij ondersteunt verbindingen op korte afstand zoals directe verbindingen in een rack en netwerkschakel- en serververbindingen tussen racks, voor tot vier 10G SFP+ apparaten.

Alle StarTech.com QSFP & QSFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Directe verbindingen in een rack en server- of netwerkschakelverbindingen tussen racks, voor tot vier apparaten
- Gebruik in 40 Gb/10 Gb gemengde Ethernet netwerkapplicaties

Eigenschappen

- Levert betrouwbare koperen 40 GbE Ethernet verbindingen
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 1 W
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Passive Copper Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps voor QSFP+ / 10 Gbps voor SFP+
Impedantie	100 Ohm
Glasvezeltype	Koper
Compatibele netwerken	40 Gbps
Vermogensopname	< 0.1 W (per end)

Connector(en)

Connector A	QSFP+
Connector B	SFP+

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Fysieke
eigenschappen

Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.6 in [14.0 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.0 mm]
Gewicht product	16.1 oz [456.0 g]

Verpakkingsin-
formatie

Package Length	12.8 in [32.5 cm]
Package Width	9.6 in [24.5 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	16.7 oz [474.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	QSFP+ naar 4x SFP+ kabel
-------------	--------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

