

Cable Breakout de 15m QSFP+ Activo Óptico Compatible con Cisco QSFP-4X10G-AOC10M - 40 GbE

ID del Producto: QSFP4X10AO15



El modelo SFP4X10AO15 es un cable multiconector QSFP+ (conectable y pequeño con factor de forma cuádruple) por fibra óptica, compatible con el modelo QSFP-4X10G-AOC10M de Cisco, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®, además de ser compatible con las normas industriales MSA. Este cable multiconector activo por fibra óptica conecta un solo puerto QSFP+ (40GbE) a cuatro puertos SFP+ 10G, y permite totalmente el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

El cable QSFP+ es más liviano y más flexible que los cables de conexión directa QSFP+, lo cual resulta ideal para instalaciones en espacios estrechos y a través de distancias largas. Diseñado para interconexiones a alta velocidad, resulta ideal para aplicaciones como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto a través de racks, para hasta cuatro dispositivos SFP+ 10G.

Todos los cables QSFP y QSFP+ de StarTech.com están avalados por una garantía de por vida, así como soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Utilización en aplicaciones mixtas de red Ethernet 40Gb/10Gb

- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto a través de racks, para hasta cuatro dispositivos

Características

- 100% de compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-4X10G-AOC10M
- Cumple o sobrepasa las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1,5W
- Intercambiable en caliente
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	Active Optical Cable

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps para QSFP+ / 10Gbps para SFP+
Redes Compatibles	40 Gbps
Consumo de Energía	< 1.5 W (per end)

Conector(es)

Conector A	QSFP+
Conector B	SFP+

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Características
Físicas

Longitud del Producto	49.2 ft [15.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [12.0 mm]
Altura del Producto	0.5 in [12.0 mm]
Peso del Producto	11.3 oz [320.0 g]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja	12.6 in [32.0 cm]
Ancho de la Caja	9.6 in [24.5 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [25.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.2 oz [346.0 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Cable QSFP+ a 4x SFP+
---------------------	-----------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

