

Cisco QSFP-4X10G-AOC10M Compatibile - QSFP+ Cavo Ottico attivo Breakout - 15 m

ID prodotto: QSFP4X10AO15



Il prodotto SFP4X10AO15 è un cavo breakout QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable), compatibile con Cisco QSFP-4X10G-AOC10M, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®, nonché conforme agli standard MSA del settore. Consentendo il collegamento di una singola porta QSFP+ (40 GbE) a quattro porte SFP+ 10G, questo cavo breakout ottico attivo con funzione hot-plug consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni della rete.

I cavi QSFP+ in fibra sono più leggeri e flessibili dei cavi a QSFP+ a collegamento diretto e questa caratteristica li rende perfetti per l'installazione in spazi angusti e per le connessioni a distanze maggiori. È progettato per le interconnessioni ad alta velocità ed è ideale per le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un point-to-point per un massimo di quattro dispositivi SFP+ 10G.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb e 10 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point fino a un massimo quattro

dispositivi

Caratteristiche

- 100% CISCO QSFP-4X10G-AOC15M COMPATIBILE QSFP+ BREAKOUT DAC: Funziona con gli switch Cisco come C9300, C3850, C9300, C9500, C3650 e altri ancora
- Soddisfa o supera gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1,5 W
- Con funzione hot-swap
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo cavo	Active Optical Cable

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps per QSFP+ / 10 Gbps per SFP+
Reti compatibili	40 Gbps
Consumo energetico	< 1.5 W (per end)

Connettore/i

Connettore A	1 - QSFP+
Connettore B	4 - SFP+

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Caratteristiche

fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	49.2 ft [15.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	11.3 oz [320.0 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	8.5 in [21.5 cm]
Package Width	9.8 in [24.9 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	12.6 oz [356.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - cavo QSFP+ a 4x SFP+
-----------------------------	--------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.