

QSFP+ optische Breakout kabel - actief - Cisco QSFP-4X10G-AOC10M compatibel - 15 m

Productcode: QSFP4X10AO15



De SFP4X10AO15 is een Cisco QSFP-4X10G-AOC10M compatibele Quad Small Form-Factor Pluggable (QSFP+) glasvezel breakout-kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® compatibele switches en routers en aan de MSA industriestandarden voldoet. Met deze actieve glasvezel breakout-kabel kunt u één QSFP+ poort (40 GbE) op vier 10G SFP+ poorten aansluiten. Bovendien is hij volledig hot-pluggable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

De QSFP+ glasvezelkabel is lichter en flexibeler dan QSFP+ direct aansluitbare kabels, waardoor hij ideaal is voor installatie in nauwe ruimtes en over langere afstanden. De kabel is ontworpen voor high-speed verbindingen en is bij uitstek geschikt voor directe netwerkschakel- of serververbindingen tussen racks, voor tot vier 10G SFP+ apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik in 40 Gb/10 Gb gemengde Ethernet netwerkapplicaties
- Directe verbindingen in een rack of netwerkschakelverbindingen, voor tot vier apparaten

Eigenschappen

- 100% CISCO QSFP-4X10G-AOC15M COMPATIBEL QSFP+ BREAKOUT DAC: Werkt met Cisco switches zoals C9300, C3850, C9300, C9500, C3650 en andere
- Vervult of overtreft MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 1,5 W
- Hot-swappable
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Active Optical Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps voor QSFP+ / 10 Gbps voor SFP+
Compatibele netwerken	40 Gbps
Vermogensopname	< 1.5 W (per end)

Connector(en)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	4 - SFP+

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	49.2 ft [15.0 m]

Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	11.3 oz [320.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	8.5 in [21.5 cm]
Package Width	9.8 in [24.9 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	12.6 oz [356.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - QSFP+ naar 4x SFP+ kabel
-------------	------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.