

Cisco QSFP-4X10G-AOC10M-kompatibel aktiv QSFP+-breakout-optikkabel - 15 m

Produkt ID: QSFP4X10AO15



SFP4X10AO15 är en Cisco QSFP-4X10G-AOC10M-kompatibel QSFP+-breakout-optikkabel (Quad Small Form-factor Pluggable) som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-kompatibla servrar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder. Den här passiva breakout-optikkabeln ansluter en enskild QSFP+-port (40 GbE) till fyra 10G SFP+-portar och kan dessutom bytas under drift, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom att minimera nätverksavbrott.

QSFP+-fiberkabeln är lättare och mer flexibel än QSFP+-kablar för direktanslutning, vilket gör den idealisk för installation i trånga utrymmen och över längre sträckor. Den är utformad för höghastighetsanslutningar och är utmärkt för punkt-till-punktracknätverksswitchrar eller serveranslutningar för upp till fyra 10G SFP+-enheter.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd i 40Gb/10Gb-blandade Ethernet-nätverksprogram
- Punkt-till-punkt-anslutning i rack eller nätverksväxelslutningar för upp till fyra enheter

Funktioner

- 100 % CISCO QSFP-4X10G-AOC15M KOMPATIBEL QSFP+ BREAKOUT DAC: Kompatibel med Cisco-switchar som C9300, C3850, C9300, C9500, C3650 och andra
- Uppfyller eller överträffar MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,5 W
- Hot-swappable
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Active Optical Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40Gbps för QSFP+ / 10Gbps för SFP+
Kompatibla nätverk	40 Gbps
Strömförbrukning	< 1.5 W (per end)

Kontakt(er)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	4 - SFP+

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende

Färg	Svart
------	-------

Produktlängd	49.2 ft [15.0 m]
Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	11.3 oz [320.0 g]

Förpackning

Paketets längd	8.5 in [21.5 cm]
Package Width	9.8 in [24.9 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	12.6 oz [356.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - QSFP+ till 4x SFP+ kabel
-----------------	------------------------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.