

Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco QSFP-4X10G-AOC5M - 5 m

N° de produit: QSFP4X10GA05



Le modèle QSFP4X10GA05 est un câble optique répartiteur QSFP+ compatible avec Cisco QSFP-4X10G-AOC5M, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®, ainsi que pour respecter les normes MSA. Connectant un port QSFP+ unique (40 GbE) à quatre ports SFP+ 10G, ce câble répartiteur optique actif est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Le câble à fibre optique QSFP+ est plus léger et plus souple que les câbles à fixation directe QSFP+. Il peut être installé facilement dans des espaces étroits et sur de longues distances. Il est conçu pour les interconnexions haute vitesse et convient bien pour les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau entre racks. Il peut supporter jusqu'à quatre appareils SFP+ 10G.

StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisation des applications réseau Ethernet 40Gb/10Gb mixtes

- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks pour un maximum de quatre appareils

Spécifications techniques

- Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Garanti 100 % compatible avec Cisco QSFP-4X10G-AOC5M
- Respecte ou surpasse les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 1,5 W
- Échangeable à chaud

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de câble	Active Optical Cable

Performance

Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s pour QSFP+ / 10 Gbit/s pour SFP+
Réseaux compatibles	40 Gbps
Consommation électrique	< 1.5 W (per end)

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - QSFP+
Connecteur B	4 - SFP+

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	16.4 ft [5.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	8.4 oz [238.0 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	7.0 in [17.7 cm]
Largeur du Paquet	9.8 in [25.0 cm]
Hauteur du Paquet	1.5 in [3.8 cm]
Poids brut	9.3 oz [264.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble QSFP+ vers 4x SFP+
-----------------------	------------------------------

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis