

## Cisco QSFP-4X10G-AOC5M Compatibile - QSFP+ Cavo Ottico attivo Breakout - 5 m

Product ID: QSFP4X10GA05



Il prodotto QSFP4X10GA05 è un cavo breakout QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable), compatibile con Cisco QSFP-4X10G-AOC5M, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®, nonché conforme agli standard MSA del settore. Consentendo il collegamento di una singola porta QSFP+ (40 GbE) a quattro porte SFP+ 10G, questo cavo breakout ottico attivo con funzione hot-plug consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni della rete.

I cavi QSFP+ in fibra sono più leggeri e flessibili dei cavi a QSFP+ a collegamento diretto e questa caratteristica li rende perfetti per l'installazione in spazi angusti e per le connessioni a distanze maggiori. È progettato per le interconnessioni ad alta velocità ed è ideale per le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un point-to-point per un massimo di quattro dispositivi SFP+ 10G.

Tutti i cavi QSFP e QSFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point fino a un massimo di quattro dispositivi
- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb e 10 Gb

### Features

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco QSFP-4X10G-AOC5M
- Soddisfa o supera gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1,5 W
- Con funzione hot-swap
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo cavo	Active Optical Cable
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps per QSFP+ / 10 Gbps per SFP+
	Reti compatibili	40 Gbps
	Consumo energetico	< 1.5 W (per end)
Connettore/i	Connettore A	QSFP+
	Connettore B	SFP+
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche	Lunghezza prodotto	16.4 ft [5.0 m]
	Larghezza prodotto	0.6 in [14.000 mm]
	Altezza prodotto	0.5 in [12.000 mm]
	Peso prodotto	8.4 oz [238.000 g]
Informazioni confezione	Package Length	12.6 in [3.2 cm]
	Package Width	9.4 in [2.4 cm]
	Package Height	0.8 in [20.000 mm]
	Peso spedizione (confezione)	9.2 oz [262.000 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	cavo QSFP+ a 4x SFP+

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

