

Cable de 5m AOC Compatible con Cisco QSFP-4X10G-AOC5M - 40G 1x QSFP+ a 4x SFP+ - Fibra Óptica Activa QSFP+ de 40GbE- C9300 C3850

ID del Producto: QSFP4X10GAO5



El modelo QSFP4X10GAO5 es un cable multiconector QSFP+ (conectable y pequeño con factor de forma cuádruple) por fibra óptica, compatible con el modelo QSFP-4X10G-AOC5M de Cisco, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enruteadores y conmutadores de la marca Cisco®, además de ser compatible con las normas industriales MSA. Este cable multiconector activo por fibra óptica conecta un solo puerto QSFP+ (40GbE) a cuatro puertos SFP+ 10G, y permite totalmente el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

El cable QSFP+ es más liviano y más flexible que los cables de conexión directa QSFP+, lo cual resulta ideal para instalaciones en espacios estrechos y a través de distancias largas. Diseñado para interconexiones a alta velocidad, resulta ideal para aplicaciones como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto a través de racks, para hasta cuatro dispositivos SFP+ 10G.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Utilización en aplicaciones mixtas de red Ethernet 40Gb/10Gb
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack, para

hasta cuatro dispositivos

## Características

- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- 100% de compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-4X10G-AOC5M
- Cumple o sobrepasa las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1.5W
- Intercambiable en caliente

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	Active Optical Cable

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps para QSFP+ / 10Gbps para SFP+
Redes Compatibles	40 Gbps
Consumo de Energía	< 1.5 W (per end)

---

### Conector(es)

Conektor A	1 - QSFP+
Conektor B	4 - SFP+

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

---

### Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	16.4 ft [5.0 m]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	8.4 oz [238.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.0 in [17.7 cm]
Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [3.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.3 oz [264.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable QSFP+ a 4x SFP+
---------------------	---------------------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

