

Cable QSFP+ de 10m Direct Attach - Latiguillo Twinax Activo Compatible con Cisco QSFP-H40G-ACU10M

ID del Producto: QSFPH40GAC10



Este cable QSFP+ 40G le ofrece lo que necesita en sus conexiones en red: un rendimiento fiable. Diseñado para ajustarse a las especificaciones MSA y sometido a pruebas exhaustivas para garantizar una compatibilidad sin errores.

El cable biaxial ("Twinax") activo es totalmente compatible con las conexiones en caliente, así como con aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits conectadas a través de puertos QSFP+ ("Quad Small Form-Factor Pluggable", conector cuádruple enchufable de factor de forma pequeño).

Diseñado para interconexiones a alta velocidad, este cable está diseñado para aplicaciones de distancia corta, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores a través de racks.


Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, el modelo QSFPH40GAC10 es un cable fiable de repuesto para el modelo QSFP-H40G-ACU10M de Cisco®.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Uso en aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

Características



- 100% compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-H40G-ACU10M
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0,5W
- Intercambiable en caliente

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	Active Copper Cable

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps
Impedancia	100 Ohm
Redes Compatibles	40 Gbps

Conector(es)

Conector A	QSFP+
Conector B	QSFP+

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Características Físicas

Longitud del Producto	32.8 ft [10.0 m]
-----------------------	------------------

Ancho del Producto	0.6 in [14.0 mm]
Altura del Producto	0.5 in [12.0 mm]
Peso del Producto	18.4 oz [520.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	10.6 in [27.0 cm]
Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [25.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	20.1 oz [570.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable QSFP+
---------------------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

