

Cisco QSFP-H40G-ACU10M compatibel - QSFP+ DAC kabel - 10 m

Productcode: QSFPH40GAC10



Deze 40G QSFP+ kabel biedt wat u het meest nodig hebt in uw netwerkverbindingen: betrouwbare prestaties. Hij is gemaakt volgens MSA-specificaties en volledig getest voor gegarandeerde naadloze compatibiliteit.

Deze actieve twinaxiale kabel is een volledig hot pluggable oplossing, die 40 gigabit Ethernet-toepassingen ondersteunt via QSFP+ (Quad Small Form-Factor Pluggable) poorten.

Ontworpen voor high-speed verbindingen, is deze kabel bedoeld voor toepassing op gemiddelde afstand zoals voor netwerkschakel- of serververbindingen tussen racks.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor 40 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe serververbindingen tussen racks of netwerk schakelconnecties

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco QSFP-H40G-ACU10M

- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W
- Hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Active Copper Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
Impedantie	100 Ohm
Compatibele netwerken	40 Gbps

Connector(en)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	1 - QSFP+

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	32.8 ft [10.0 m]
Breedte product	0.6 in [1.4 cm]

Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	18.4 oz [520.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	10.6 in [27.0 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	1.0 in [25.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	20.1 oz [570.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - QSFP+ kabel
-------------	-----------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.