

Cable de 7m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-ACU7M - 40 GbE

ID del Producto: QSFPH40GACU7



El modelo QSFPH40GACU7, compatible con el modelo QSFP-H40G-ACU7M de Cisco, es un cable QSFP+ por cobre, con conexión directa, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®, además de ser compatible con las normas industriales MSA.

Este cable biaxial ("Twinax") pasivo de cobre es compatible con las aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits conectadas a través de puertos QSFP+ (Mini-GBIC). Este cable QSFP+ por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Diseñado para rendimiento a alta velocidad, este cable QSFP+ de baja latencia y poco consumo eléctrico es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica, compatible con aplicaciones para corta distancia, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto en racks.

Todos los cables SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por una garantía de por vida, así como soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Uso en aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits

- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

Características

- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0,7W
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- 100% de compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-H40G-ACU7M
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Intercambiable en caliente

Hardware

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Política de Garantía | Lifetime |
| Compatible Brand | Cisco |
| Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Tipo de Cable | Active Copper Cable |

Rendimiento

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 40Gbps |
| Impedancia | 100 Ohm |
| Redes Compatibles | 40 Gbps |
| Consumo de Energía | < 0.7 W (per end) |

Conector(es)

| | |
|------------|-------|
| Conector A | QSFP+ |
| Conector B | QSFP+ |

Requisitos Ambientales

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
|-----------------------|-----------------------------|



Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Características Físicas

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Longitud del Producto | 23.0 ft [7.0 m] |
| Ancho del Producto | 0.6 in [14.0 mm] |
| Altura del Producto | 0.5 in [12.0 mm] |
| Peso del Producto | 15.9 oz [451.0 g] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Longitud de la Caja | 12.5 in [31.7 cm] |
| Ancho de la Caja | 9.8 in [25.0 cm] |
| Altura de la Caja | 1.0 in [25.0 mm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 16.2 oz [458.0 g] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|-------------|
| Incluido en la Caja | Cable QSFP+ |
|---------------------|-------------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

