

Câble QSFP-H40G-AOC15M compatible de 15m 40G QSFP+ vers QSFP+ AOC - Fibre Optique Active 40GbE QSFP+ - Câble de Module QSFP Plus/Transceiver 40Gbps - Firepower ASR1000

N° de produit: QSFPH40GA015



Le modèle QSFPH40GACU5 est un câble QSFP+ en cuivre à fixation directe compatible avec Cisco QSFP-H40G-ACU5M , qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®, ainsi que pour respecter les normes MSA.

Ce câble en cuivre Twinax passif prend en charge les applications 40 Gigabit Ethernet connectées au moyen de ports QSFP+ (Mini-GBIC). Ce câble QSFP+ en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Conçu pour garantir un débit élevé, ce câble QSFP+ faible latence et peu énergivore représente une alternative économique aux faisceaux de câbles à fibre-optique. Il est destiné aux applications de courte distance comme les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack.

StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 40 Gb
- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau entre racks

## Spécifications techniques

- Cisco QSFP-H40G-AOC15M COMPATIBLE ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC) : Fonctionne avec les commutateurs Cisco tels que Firepower, ASR1000 et autres
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Câble optique actif de 15m | 40Gbps | Fibre optique active | Connecteur enfichable 2x QSFP+ | Enveloppe du câble en PVC | Remplaçable à chaud | Conforme MSA
- CONÇU POUR LES SALLES DE SERVEURS : Une alternative pratique aux émetteurs-récepteurs à l'intérieur et entre les racks. La terminaison en usine est synonyme de performances et de fiabilité élevées, avec moins de maintenance
- SUPPORT EXCEPTIONNEL : Garanti à vie par StarTech.com pour la durée de vie du module lui-même, et non de votre équipement; Nos câbles n'annuleront pas votre garantie OEM et seront pris en charge par nos conseillers techniques 5/24
- FONCTIONNE AVEC CHAQUE SWITCH MSA : fonctionne également avec les modèles de commutateur Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link et autres qui acceptent les modules non codés

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de câble	Active Optical Cable

---

### Performance

Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s
Réseaux compatibles	40 Gbps
Consommation électrique	< 1.5 W (per end)

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - QSFP+
Connecteur B	1 - QSFP+

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

---

Caractéristiques  
physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	49.2 ft [15.0 m]
Largeur du produit	0.7 in [1.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	8.1 oz [229.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Longueur du Paquet	10.6 in [27.0 cm]
Largeur du Paquet	9.8 in [25.0 cm]
Hauteur du Paquet	1.0 in [25.0 mm]
Poids brut	8.3 oz [235.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble QSFP+
-----------------------	-----------------

---

Informations de  
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis