

## QSFP+ optische kabel - actief - Cisco QSFP-H40G-AOC15M compatibel - 15m

Product ID: QSFPH40GAO15



De QSFPH40GACU5 is een Cisco QSFP-H40G-ACU5Mcompatibele, direct aansluitbare koperen QSFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco compatibele switches en routers en aan de MSA industriestandaarden voldoet.

Deze actieve twinaxiale kabel ondersteunt 40gigabit Ethernet toepassingen die via QSFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen QSFP+ kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze QSFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat hij verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Geschikt voor 40 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe serververbindingen tussen racks of netwerk schakelconnecties

### Features

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco QSFP-H40G-AOC15M
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 1,5 W
- Hot-swappable
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie

|                                 |                             |                            |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Hardware</b>                 | Warranty                    | Lifetime                   |
|                                 | Compatible Brand            | Cisco                      |
|                                 | Type kabelmantel            | PVC - Polyvinyl Chloride   |
|                                 | Type kabel                  | Active Optical Cable       |
| <b>Prestaties</b>               | Maximale overdrachtsnelheid | 40Gbps                     |
|                                 | Compatibele netwerken       | 40 Gbps                    |
|                                 | Vermogensopname             | < 1.5 W (per end)          |
|                                 |                             |                            |
| <b>Connector(en)</b>            | Connector A                 | QSFP+                      |
|                                 | Connector B                 | QSFP+                      |
| <b>Gebruiksomgeving</b>         | Bedrijfstemperatuur         | 0C to 70C (32F to 158F)    |
|                                 | Opslagtemperatuur           | -40C to 80C (-40F to 158F) |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>    | Lengte product              | 49.2 ft [15.0 m]           |
|                                 | Breedte product             | 0.7 in [18.000 mm]         |
|                                 | Hoogte product              | 0.5 in [13.000 mm]         |
|                                 | Gewicht product             | 8.1 oz [229.000 g]         |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Package Length              | 10.6 in [2.7 cm]           |
|                                 | Package Width               | 9.8 in [2.5 cm]            |
|                                 | Package Height              | 1.0 in [25.000 mm]         |
|                                 | Verzendgewicht (verpakt)    | 8.3 oz [235.000 g]         |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd                 | QSFP+ kabel                |

*\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.*