

Kompatibel Cisco QSFP-H40G-AOC15M 15 m 40G QSFP+ till QSFP+ AOC-kabel - 40 GbE QSFP+ aktiv optisk fiber - 40 Gbps QSFP Plus/sändtagarmodulkabel - Firepower ASR1000

Produkt ID: QSFPH40GAO15



QSFPH40GACU5 är en Cisco QSFP-H40G-ACU5M-kompatibel QSFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den här passiva twinaxkabeln i koppar stöder 40 Gigabit Ethernet-applikationer via QSFP+-portar (Mini-GBIC). QSFP+-kopparkabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

QSFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar och med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd för 40Gb Ethernet-nätverksapplikationer

- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

Funktioner

- Cisco QSFP-H40G-AOC15M KOMPATIBEL AKTIV OPTISK KABEL (AOC): Kompatibel med Cisco-switchar som Firepower, ASR1000 och andra
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER: 15 m aktiv optisk kabel | 40 Gbps | Aktiv optisk fiber | 2x QSFP+-kontakt | PVC-kabelmantel | Hot swappable | MSA-kompatibel
- UTFORMAD FÖR SERVERRUM: Ett bekvämt alternativ till sändtagare inuti och mellan rack. Fabriksterminering innebär hög prestanda och tillförlitlighet med mindre underhåll.
- ENASTÅENDE STÖD: Det är StarTech.com som garanterar modulens livslängd, inte din utrustning. Våra kablar kommer inte att upphäva din OEM-support och du har tillgång till våra tekniska rådgivare dygnet runt, alla vardagar
- GÅR ATT KOMBINERA MED MSA-KOMPATIBLA SWITCHAR: Kan även kombineras med switchmodeller från Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link med flera som har stöd för okodade moduler

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Active Optical Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
Kompatibla nätverk	40 Gbps
Strömförbrukning	< 1.5 W (per end)

Kontakt(er)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	1 - QSFP+

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	49.2 ft [15.0 m]
Produktbredd	0.7 in [1.8 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	8.1 oz [229.0 g]

Förpackning

Paketets längd	10.6 in [27.0 cm]
Paketets bredd	9.8 in [25.0 cm]
Paketets höjd	1.0 in [25.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	8.3 oz [235.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - QSFP+-kabel
-----------------	-----------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.