

Cisco QSFP-H40G-CU1M Kompatibel 1 m 40G QSFP+ till QSFP+ direktanslutningskabel
Twinax - 40GbE QSFP+ koppar DAC 40 Gbps lågeffekt passiv transceivermodul DAC
Firepower C9200 C9400

Produkt ID: QSFPH40GCU1M



QSFPH40GCU1M är en Cisco QSFP-H40G-CU1M-kompatibel QSFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den här passiva twinaxkabeln i koppar stöder 10 Gigabit Ethernet-applikationer via QSFP+-portar (Mini-GBIC). QSFP+-kopparkabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

QSFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar och med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd för 40Gb Ethernet-nätverksapplikationer

- Punkt-till-punkt-anslutning i rack eller nätverksväxelslutningar

Funktioner

- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- 100 % kompatibilitet med Cisco QSFP-H40G-CU1M garanterad
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
- Hot-swappable

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Passive Copper Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
Impedans	100 Ohm
Kompatibla nätverk	40 Gbps
Strömförbrukning	< 0.1 W (per end)

Kontakt(er)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	1 - QSFP+

Ström

Utspanning	3.3V DC
------------	---------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
Produktbredd	0.7 in [1.8 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	2.5 oz [72.0 g]

Förpackning

Paketets längd	7.8 in [19.8 cm]
Paketets bredd	9.8 in [25.0 cm]
Paketets höjd	0.9 in [2.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.2 oz [148.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - QSFP+-kabel
-----------------	-----------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.