

Cisco QSFP-H40G-CU5M compatibel QSFP+ DAC Twinax kabel - 5 m

Productcode: QSFPH40GCU5M



De QSFPH40GCU5M is een Cisco QSFP-H40G-CU5M compatibele, direct aansluitbare koperen QSFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® compatibele switches en routers en aan de MSA industriestandaarden voldoet.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 40 gigabit Ethernet toepassingen die via QSFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen QSFP+ kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze QSFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezel kabelconfiguraties, omdat hij verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor 40 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe netwerkverbindingen in een rack of serverconnecties tussen racks

Eigenschappen

- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco QSFP-H40G-CU5M
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
- Hot-swappable
- Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Passive Copper Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
Impedantie	100 Ohm
Compatibele netwerken	40 Gbps
Vermogensopname	< 0.1 W (per end)

Connector(en)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	1 - QSFP+

Voeding

Uitgangsspanning	3.3V DC
------------------	---------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	16.4 ft [5.0 m]
Breedte product	0.7 in [1.8 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
Gewicht product	15.9 oz [451.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	9.1 in [23.1 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	1.9 in [4.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.0 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - QSFP+ kabel
-------------	-----------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.