

Cavo da USB-A a USB-C a 90° da 30cm - Cavetto di Ricarica Veloce USB Tipo C per uso intensivo - Cavo Dati da USB 2.0 Type-A a Type-C in Resistente Fibra Aramidica - 3A - Nero

ID prodotto: R2ACR-30C-USB-CABLE



Questo robusto cavo di ricarica da USB-A a USB-C ad angolo retto da 30 cm può essere utilizzato per collegare e/o caricare una periferica USB. Consente di collegare comodamente i dispositivi USB-C con un angolo di 90 gradi rispetto al cavo per avere cavi organizzati e ordinati.

Questo resistente cavetto di ricarica USB è dotato di un armatura in fibra aramidica che protegge il cavo dalle sollecitazioni derivanti da frequenti piegature. Ciò consente al cavo di flettersi senza allungarsi eccessivamente o danneggiare il nucleo del cavo stesso.

Il cavo USB è stato progettato per prevenire la tensione del cavo sul connettore. Le scanalature antistrappo extra-lunghe sono state testate per resistere a oltre 5.000 cicli di piegamento con un angolo di 180°.

Il cavo resistente supporta tutte le specifiche USB fino a USB 2.0, garantendo una connessione affidabile per tutte le periferiche USB-A o USB-C. Supporta fino a 3A per la ricarica di dispositivi abilitati USB-C o USB-A.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- **CAVO USB-C AD ANGOLO RETTO:** Questo cavetto di ricarica da USB-A a C da 30cm è dotato di un connettore USB Tipo-C a 90° - Ideale per applicazioni in spazi ristretti - Riduce la tensione sulla porta del dispositivo rispetto ad un cavo tradizionale
- **RESISTENTE:** Cavo da USB-A a USB-C con fibra aramidica per una maggiore resistenza alla trazione. Testato per resistere a oltre 10000 inserimenti e 5000 piegature a 180°, la guaina in TPE e i rilievi di trazione riducono l'usura dovuta ad un uso intensivo
- **CARICA VELOCE E SINCRONIZZAZIONE:** Supporta fino a 3A per la ricarica rapida da una porta USB o da un alimentatore compatibile con la ricarica veloce. Cavo di alta qualità, progettato per caricare e sincronizzare dispositivi USB-C o USB-A
- **COMPATIBILITÀ USB-C:** Cavo dati per uso intensivo, consente di caricare e sincronizzare dispositivi USB Type-C tra cui iPad Pro/iPad/Mini, Samsung Galaxy serie S20, One Plus e Google Pixel 6/Pro/6a - Carica da dock USB-C/caricabatterie da casa e auto
- **CARATTERISTICHE:** Lunghezza: 30cm - Colore: Nero - Connettori: USB-C e USB-A M/M - Prestazioni: USB 2.0 - Materiale della treccia: Fibra Aramidica - Potenza: 3A - Tipo di rivestimento: TPE - Schermatura: Protezione EMI con Alluminio/Mylar - Supporto a vita

### Hardware

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Norme di garanzia     | Lifetime                              |
| Placcatura connettori | Gold and Nickel                       |
| Tipo guaina cavo      | TPE - Thermoplastic Elastomers        |
| Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia |

### Prestazioni

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Lunghezza max cavo | 1.0 ft [0.3 m]       |
| Tipo e velocità    | USB 2.0 - 480 Mbit/s |

### Connettore/i

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Connettore A | 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)       |
| Connettore B | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |

### Ambientale

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
|-------------------------|-------------------------|

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Temperatura di conservazione | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
| Umidità                      | 0%~85%                  |

#### Caratteristiche fisiche

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Colore             | Nero                    |
| Stile connettori   | Right Angle to Straight |
| Diametro filo      | 22/32 AWG               |
| Lunghezza del cavo | 0.8 ft [0.2 m]          |
| OD cavo            | 0.1 in [3.1 mm]         |
| Lunghezza prodotto | 12.4 in [31.5 cm]       |
| Larghezza prodotto | 1.1 in [2.9 cm]         |
| Altezza prodotto   | 0.6 in [15 mm]          |
| Peso prodotto      | 0.4 oz [12.0 g]         |

#### Informazioni confezione

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Quantità confezione          | 1                |
| Lunghezza Confezione         | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width                | 5.0 in [12.6 cm] |
| Package Height               | 0.3 in [7.0 mm]  |
| Peso spedizione (confezione) | 0.6 oz [18.0 g]  |

#### Contenuto della confezione

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Incluso nella confezione | 1 - Cavo USB-A a USB-C ad Angolo |
|--------------------------|----------------------------------|

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.