

50cm USB-C Laadkabel, Robuuste Fast Charge & Sync Type C Spiraalkabel, 60W (3A) PD, USB 2.0, TPE Mantel en Aramidevezels - Zwarte USB Oplaadkabel

Productcode: R2CCC-50C-USB-CABLE



Deze 50 cm gekrulde USB C kabel is bestand tegen het dagelijks opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten. De kabel rolt op tot 32 cm en is dus compact en gemakkelijk op te bergen.

De duurzame USB-C oplaadkabel is versterkt met aramidevezel die de kabel tegen regelmatig gebruik, buigen, en draaien beschermt. Hierdoor kan de kabel ook worden gebogen zonder kans op overrekken of beschadiging van de kabelkern.

De USB C kabel is zo vervaardigd dat de connector niet van de mantel loskomt. De extra lange gegoten trekantlasting is bestand tegen meer dan 5.000 buigcycli in een hoek van 180°.

De duurzame kabel ondersteunt alle USB 2.0 specificaties en biedt dus een betrouwbare verbinding voor al uw USB-C apparaten. De kabel biedt 3A voor het opladen van uw USB C compatibele apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **USB C OPLAADKABEL:** De spiraalkabel kan tot 50 cm worden uitgetrokken en weer tot 32 cm worden opgerold zodat hij niet in de war raakt of in de weg zit; sterke, maar zachte flexibele TPE-mantel vergemakkelijkt het oprollen en opbergen
- **ROBUUST DESIGN:** USB Type-C kabel is versterkt met aramidevezel voor meer treksterkte; getest en bestand tegen 10.000+ keer aansluiten en 5000+ keer buigen (180°); duurzame TPE-mantel en trekontlasting; TPE is niet-giftig en halogeenvrij
- **SNEL OPLADEN EN SYNCHRONISEREN:** Deze hoogwaardige kabel biedt 3A voor snel opladen vanaf een USB-C poort of Quick Charge voedingsadapter en is ontworpen voor het opladen en synchroniseren van uw USB C apparaten
- **USB-C COMPATIBILITEIT:** Met deze sterke data overdrachtkabel kunt u uw USB Type C apparaten opladen, waaronder uw iPad Pro, Samsung Galaxy, One Plus, Google Pixel; (*Opmerking: USB 2.0-kabels ondersteunen geen video)
- **SPECIFICATIES:** Lengte: 50 cm | kleur: zwart | connectors USB-C naar USB-C | prestatie: USB 2.0 | materiaal: aramidevezel | vermogen: 3A | manteltype: TPE | afscherming: EMI bescherming

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale kabellengte	19.7 in [500 mm]
Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 80°C (32 to 176°F)
Opslagtemperatuur	0 to 80°C (32 to 176°F)
Vochtigheid	0% tot 95% RV

Fysieke

eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	22/32 AWG
Kabellengte	1.6 ft [0.5 m]
Buitendiameter kabel	0.1 in [3.1 mm]
Lengte product	12.5 in [31.8 cm]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.7 cm]
Gewicht product	1.0 oz [28.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.0 in [12.7 cm]
Breedte Verpakking	5.0 in [12.6 cm]
Hoogte Verpakking	0.7 in [1.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.2 oz [34.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar USB-C kabel
-------------	----------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.