

Câble de Charge Rapide USB-C de 15cm, Robuste, Spiralé, Charge et Synchronisation, 3A, USB 2.0, Gaine TPE et Fibre Aramide - Cordon de Charge USB C

N° de produit: R2CCR-15C-USB-CABLE



Ce câble USB-C en angle droit de 15 cm robuste peut être utilisé pour connecter et/ou charger un périphérique USB. Il permet de connecter facilement des appareils compatibles USB-C à un angle droit pour une gestion organisée des câbles.

Le câble de charge USB durable est renforcé avec des fibres d'aramide qui protègent le câble contre le stress des pliages fréquents. Cela permet au câble de se plier sans s'étirer excessivement ni endommager les composants internes du câble.

Le câble USB a été conçu pour éviter la tension au niveau du connecteur. Les moulages de soulagement de tension extra-longues ont été testés pour résister à plus de 5 000 cycles de pliage à un angle de 180°.

Ce câble durable prend en charge toutes les spécifications USB jusqu'à USB 2.0, offrant une connexion fiable pour les périphériques USB-C. Il supporte jusqu'à 3A pour le chargement des appareils compatibles USB-C.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

## Spécifications techniques

- **CÂBLE USB-C COUDÉ** : Le câble de charge USB-C court de 15cm est doté d'un connecteur USB-C à angle droit - idéal pour les endroits exigus - réduit la tension sur le port et le connecteur par rapport à un câble coudé
- **CONCEPTION ROBUSTE** : Le câble USB-C est renforcé par des fibres aramides - Testé pour résister à plus de 10000 insertions et plus de 5000 cycles de flexion à un angle de 180° - La gaine en TPE durable et les décharges de tension résistent aux dommages
- **CHARGE RAPIDE ET SYNC** : Prend en charge la fonction PD jusqu'à 60W à 3A pour une charge à partir d'un port USB/d'alimentation compatible Quick Charge - Cordon conçu pour charger les appareils USB-C, à utiliser avec les ports USB-C/chargeur 18W/30W/45W/60W
- **COMPATIBILITÉ USB-C** : Le câble de transfert de données vous permet de charger et de synchroniser vos appareils USB-C, notamment iPad Pro, Samsung Galaxy, One Plus, Google Pixel ; (\*Veuillez noter que les câbles USB 2.0 ne prennent pas en charge la vidéo)
- **CARACTÉRISTIQUES** : 15 cm - Couleur : Noir - Connecteurs : USB-C à USB-C M/M - Performance : USB 2.0 - Matériau de la tresse : Fibre aramide - Puissance : Jusqu'à 60W/3A - Type de gaine : TPE - Blindage : Protection EMI avec aluminium/mylar - Soutenu à vie

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Gold and Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

### Performance

Longueur max. de câble	0.5 ft [0.2 m]
Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connecteur B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

---

### Alimentation

Power Delivery	60W
----------------	-----

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	0 to 50°C (32 to 122°F)
Température de stockage	0 to 50°C (32 to 122°F)
Humidité	0%~85%

Caractéristiques  
physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Right Angle to Straight
Calibre du fil	22/32 AWG
Longueur de câble	6.0 in [15.2 cm]
Dia. ext. du câble	0.1 in [3.1 mm]
Longueur du produit	6.8 in [17.3 cm]
Largeur du produit	1.1 in [2.9 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	0.3 oz [9.0 g]

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.2 in [13.2 cm]
Largeur du Paquet	5.0 in [12.8 cm]
Hauteur du Paquet	0.5 in [1.3 cm]
Poids brut	0.5 oz [14.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C vers USB-C Coudé
-----------------------	----------------------------------

Informations de  
garantie

Warranty

À Vie

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis