

Câble de Charge USB C de 2m - Cordon USB-C, 60W PD 3A - Câble USB C Coudé Noir -
Fibre Aramide Robuste - Câble USB 2.0 Type C - Chargeur Rapide USB C

N° de produit: R2CCR-2M-USB-CABLE



Ce robuste câble USB-C à angle droit de 2 m peut être utilisé pour connecter et/ou charger un périphérique USB. Connectez de manière pratique les périphériques compatibles USB-C à angle droit avec le câble pour des solutions de routage de câble organisées.

Le câble de chargement USB durable est doté d'un renforcement en fibre aramide qui protège le câble contre le stress des courbures fréquentes. Cela permet au câble de se plier sans trop s'étirer ou endommager les composants centraux du câble.

Le câble USB a été conçu pour éviter les tensions sur les câbles/connecteurs. Les moulures de décharge de traction extra-longues ont été testées pour résister à plus de 5 000 cycles de pliage à un angle de 180°

Le câble durable prend en charge toutes les spécifications USB jusqu'à l'USB 2.0, offrant une connexion fiable pour les périphériques USB-C. Il prend en charge jusqu'à 3A pour la recharge des appareils compatibles USB-C.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE USB-C À COUDÉ** : Le câble de charge USB-C de 2m est doté d'un connecteur USB-C coudé - idéal pour les endroits exigus, car il permet au câble d'affleurer l'appareil, réduit la tension sur le port et le connecteur par rapport à un câble à angle droit
- **CONCEPTION ROBUSTE** : Le câble USB-C est renforcé par des fibres aramides - Testé pour résister à plus de 10000 insertions et plus de 5000 cycles de flexion à un angle de 180° - La gaine en TPE durable et les décharges de tension résistent aux dommages
- **CHARGE RAPIDE ET SYNC** : Prend en charge la fonction PD jusqu'à 60W à 3A pour une charge à partir d'un port USB/d'alimentation compatible Quick Charge - Cordon conçu pour charger les appareils USB-C, à utiliser avec les ports USB-C/chargeur 18W/30W/45W/60W
- **COMPATIBILITÉ USB-C** : Le câble de transfert de données vous permet de charger et de synchroniser vos appareils USB-C, notamment iPad Pro, Samsung Galaxy, One Plus, Google Pixel ; (*Veuillez noter que les câbles USB 2.0 ne prennent pas en charge la vidéo)
- **CARACTÉRISTIQUES** : 2m - Couleur : Noir - Connecteurs : USB-C vers USB-C M/M - Performance : USB 2.0 - Matériau de la tresse : Fibre aramide - Puissance : Jusqu'à 60W/3A - Type de gaine : TPE - Blindage : Protection EMI avec aluminium/mylar - Soutenu à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Gold and Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Longueur max. de câble	78.7 in [2000 mm]
Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connecteur B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Alimentation

Power Delivery	60W
----------------	-----

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0 to 50°C (32 to 122°F)
Température de stockage	0 to 50°C (32 to 122°F)
Humidité	0%~85%

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Right Angle to Straight
Calibre du fil	22/32 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Dia. ext. du câble	0.1 in [3.1 mm]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	1.1 in [2.9 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [7.0 mm]
Poids du produit	1.7 oz [47.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	1.8 oz [52.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C vers USB-C Coudé
-----------------------	----------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis