

Cable 30cm USB C Acodado - en Ángulo Recto - PD 60W - 3A - Cable USB-C de Carga Rápida - de Alta Resistencia - USB 2.0 Tipo C - Fibra de Aramida - 3A - de Carga

ID del Producto: R2CCR-30C-USB-CABLE



Este resistente cable USB-C en ángulo recto de 30cm puede utilizarse para conectar y/o cargar un periférico USB. Conecte cómodamente los dispositivos habilitados para USB-C en ángulo recto con el cable para obtener soluciones organizadas de enrutamiento de cables.

El cable de carga USB duradero cuenta con un refuerzo de fibra de aramida que protege el cable de la tensión de los dobleces frecuentes. Esto permite que el cable se flexione sin estirarse en exceso ni dañar los componentes del núcleo del cable.

El cable USB ha sido diseñado para evitar la tensión del cable/conector. Las molduras de alivio de tensión extra largas han sido probadas para soportar más de 5.000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°

El cable durable es compatible con todas las especificaciones USB hasta el USB 2.0, proporcionando una conexión fiable para dispositivos periféricos USB-C. Soporta hasta 3A para cargar dispositivos habilitados para USB-C.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE USB-C EN ÁNGULO RECTO:** Cuenta con un conector USB-C acodado - Ideal para lugares estrechos, permitiendo que el cable quede al ras del dispositivo - Reduce la tensión en el puerto y el conector en comparación a los cables rectos
- **DISEÑO REFORZADO:** Reforzado con fibra de aramida para una mayor resistencia a la tracción - Probado para soportar más de 10000 inserciones y más de 5000 ciclos de flexión en un ángulo de 180° - El recubrimiento de TPE resiste daños por el uso intenso
- **CARGA RÁPIDA Y SINCRONIZACIÓN:** PD de hasta 60W a 3A para carga rápida desde un puerto USB o un adaptador de corriente habilitado para la carga rápida - Para cargar y sincronizar dispositivos USB-C - Se utiliza con puertos USB-C y cargadores hasta 60W
- **COMPATIBILIDAD USB-C:** El cable le permite cargar y sincronizar sus dispositivos USB Tipo C, incluidos iPad Pro, Samsung Galaxy, One Plus, Google Pixel; (*Tenga en cuenta que los cables USB 2.0 no admiten vídeo)
- **ESPECIFICACIONES:** 30cm - Color: Negro - Conectores: USB-C Macho a USB-A Macho - USB 2.0 - Material del Trenzado: Fibra de Aramida - Potencia: Hasta 3A - Tipo de Cubierta: TPE - Blindaje: Protección EMI con Aluminio/Mylar - Respaldo de por Vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Gold and Nickel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	1.0 ft [0.3 m]
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conector(es)

Conector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Conector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Requisitos de Energía

Power Delivery	60W
----------------	-----

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	0 to 50°C (32 to 122°F)
Humedad	0%~85%

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Right Angle to Straight
Calibre del Conductor	22/32 AWG
Longitud del Cable	0.8 ft [0.2 m]
Cable OD	0.1 in [3.1 mm]
Longitud del Producto	12.3 in [31.3 cm]
Ancho del Producto	1.1 in [2.9 cm]
Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
Peso del Producto	0.4 oz [12.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.1 in [12.9 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [1.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.5 oz [14.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB-C a USB-C Acodado
---------------------	---------------------------------

Información Acerca

de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.