

Cavo di Ricarica USB-C a 90° da 30cm - Cavetto di Ricarica Veloce USB Tipo-C per uso intensivo - Cavo Dati USB 2.0 Type-C a C in Resistente Fibra Aramidica - PD 60W 3A - Nero

ID prodotto: R2CCR-30C-USB-CABLE



Questo robusto cavo di ricarica USB-C ad angolo retto da 30cm può essere utilizzato per collegare e/o caricare una periferica USB. Consente di collegare comodamente i dispositivi USB Type-C con un angolo di 90 gradi rispetto al cavo per avere cavi organizzati e ordinati.

Questo resistente cavetto di ricarica USB è dotato di un armatura in fibra aramidica che protegge il cavo dalle sollecitazioni derivanti da frequenti piegature. Ciò consente al cavo di flettersi senza allungarsi eccessivamente o danneggiare il nucleo del cavo stesso.

Il cavo USB è stato progettato per prevenire la tensione del cavo sul connettore. Le modanature antistrappo extra-lunghe sono state testate per resistere a oltre 5.000 cicli di piegamenti con un angolo di 180°.

Il cavo resistente supporta tutte le specifiche USB fino a USB 2.0, garantendo una connessione affidabile per tutte le periferiche USB Tipo-C. Supporta fino a 3A per la ricarica di dispositivi abilitati USB-C.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **CAVO USB-C AD ANGOLO RETTO:** Questo cavetto di ricarica USB-C da 30cm è dotato di un connettore USB Tipo-C a 90° - Ideale per applicazioni in spazi ristretti - Riduce la tensione sulla porta del dispositivo rispetto ad un cavo tradizionale
- **RESISTENTE:** Cavo USB-C rinforzato con fibra aramidica per una maggiore resistenza alla trazione. Testato per resistere a oltre 10000 inserimenti e 5000 piegature a 180°, la guaina in TPE e i rilievi di trazione riducono l'usura dovuta ad un uso intensivo
- **CARICA VELOCE E SINCRONIZZAZIONE:** Supporta PD fino a 60W/3A per la ricarica rapida da una porta USB o alimentatore Quick Charge - Robusto cavetto di alta qualità per dispositivi USB-C - Compatibile con porte USB Tipo-C e caricabatterie 18W/30W/45W/60W
- **COMPATIBILITÀ USB-C:** il durevole cavetto USB C per il trasferimento dei dati consente di caricare e sincronizzare i dispositivi USB di tipo C, tra cui iPad Pro, Samsung Galaxy, One Plus, Google Pixel (*Si precisa che i cavi USB 2.0 non supportano i video)
- **CARATTERISTICHE:** Lunghezza: 30cm - Colore: Nero - Connettori: USB-C/USB-C M/M - Prestazioni: USB 2.0 - Materiale della Treccia: Fibra Aramidica - Potenza: 3A/60W - Rivestimento: TPE - Schermatura: Protezione EMI con Alluminio/Mylar - Supporto a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Gold and Nickel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Lunghezza max cavo	1.0 ft [0.3 m]
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Alimentazione

Power Delivery	60W
----------------	-----

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperatura di conservazione	0 to 50°C (32 to 122°F)
Umidità	0%~85%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Right Angle to Straight
Diametro filo	22/32 AWG
Lunghezza del cavo	0.8 ft [0.2 m]
OD cavo	0.1 in [3.1 mm]
Lunghezza prodotto	12.3 in [31.3 cm]
Larghezza prodotto	1.1 in [2.9 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [12 mm]
Peso prodotto	0.4 oz [12.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.1 in [12.9 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.5 in [1.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.5 oz [14.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C a USB-C ad Angolo
--------------------------	----------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.