

30cm USB-C Laadkabel, Robuuste Haakse Fast Charge & Sync Type C Kabel, 60W (3A) PD, USB 2.0, TPE Mantel en Aramidevezels - Zwarte USB Oplaadkabel

Productcode: R2CCR-30C-USB-CABLE



Deze robuuste 30cm haakse USB-C kabel kan worden gebruikt om een USB-randapparaat aan te sluiten en/of op te laden. De rechte hoek zorgt ervoor dat u de kabel eenvoudiger kunt wegwerken, bijvoorbeeld in krappe ruimtes.

De duurzame USB-C laadkabel is voorzien van aramidevezel versterking die de kabel beschermt tegen de spanning van herhaaldelijke buigingen. Hierdoor kan de kabel buigen zonder de kerncomponenten van de kabel te ver uit te rekken of te beschadigen.

De USB-C kabel is ontworpen om overbelasting van de kabel/connector te voorkomen. De extra lange trektesting is getest op meer dan 5.000+ buigcycli onder een hoek van 180 graden.

De duurzame kabel ondersteunt alle USB specificaties tot USB 2.0 en biedt een betrouwbare verbinding voor alle USB-C randapparatuur. Deze kabel ondersteunt tot 3A voor het opladen van USB-C apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HAAKSE USB-C KABEL:** Korte 30cm USB-C oplaadkabel met een haakse USB-C connector - Een haakse kabel vermindert de druk op de poort en connector, en is ook ideaal voor nauwe plekken omdat de kabel gelijk kan lopen met het apparaat
- **ROBUUST ONTWERP:** USB Type-C kabel met aramide vezels voor een grotere treksterkte - Getest om 10000+ inserties en 5000+ buigcycli te kunnen weerstaan bij 180° hoek - Duurzame TPE-mantel en trekontlastingen weerstaan meervoudig gebruik
- **FAST CHARGE EN SYNC:** Ondersteunt tot 60W/3A fast charge via een USB-poort of een Quick Charge-poort/power adapter. Ontworpen voor het opladen en synchroniseren van USB-C apparaten - Gebruik met USB-C poorten en 18W/30W/45W/60W laders
- **USB-C COMPATIBILITEIT:** Met deze sterke data overdrachtkabel kunt u uw USB Type C apparaten opladen, waaronder uw iPad Pro, Samsung Galaxy, One Plus, Google Pixel; (*Opmerking: USB 2.0-kabels ondersteunen geen video)
- **SPECS:** Lengte: 30cm - Kleur: Zwart - Connectors: Male USB-C naar Male USB-C - Performance: USB 2.0 - Gevlochten Aramide Vezel - Stroom: Tot 3A/60W - Mantel Type: TPE - Afscherming: EMI Bescherming met Aluminium/Mylar

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Gold and Nickel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale kabellengte	1.0 ft [0.3 m]
Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Voeding

Power Delivery	60W
----------------	-----

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50°C (32 to 122°F)
---------------------	-------------------------

Opslagtemperatuur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Vochtigheid	0%~85% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Right Angle to Straight
Draaddikte	22/32 AWG
Kabellengte	0.8 ft [0.2 m]
Buitendiameter kabel	0.1 in [3.1 mm]
Lengte product	12.3 in [31.3 cm]
Breedte product	1.1 in [2.9 cm]
Hoogte product	0.5 in [12 mm]
Gewicht product	0.4 oz [12.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.1 in [12.9 cm]
Breedte Verpakking	4.9 in [12.5 cm]
Hoogte Verpakking	0.5 in [1.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.5 oz [14.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar Haakse USB-C Kabel
-------------	-----------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.