Point d'accès WiFi sans fil N 300 Mb/s 2T2R pour invités - Générateur de compte - 2,4GHz 802.11b/g/n

Nº de produit: R300WN22GAEU

Le point d'accès (PA) WiFi sans fil N pour invités R300WN22GAEU vous permet de créer plusieurs comptes WiFi pour invités temporaires, pour un accès réseau sans fil sécurisé à la simple pression d'un bouton.

Grâce à son affichage LCD intégré et à son bouton Get Key (Obtenir une clé) directement sur l'appareil, le point d'accès pour invités est simple à la fois pour l'utilisateur final et le professionnel des IT qui le met en place. Une fois le bouton enfoncé, l'appareil crée et affiche un identifiant utilisateur et une clé de sécurité temporaires en fonction de vos paramètres. Il ne reste plus à l'utilisateur qu'à brancher son appareil au réseau sans fil pour invités et à naviguer sur Internet.

Il est facile de configurer le point d'accès WiFi pour invités de manière à séparer les SSID et les segments de réseau pour les invités et les employés, ce qui vous aide à assurer une connectivité réseau rapide aux visiteurs tout en protégeant les ressources réseau internes et les sites intranet.

Ce PA sans fil prend en charge des transferts de données sans fil N pouvant atteindre 300 Mb/s sur la fréquence de 2,4 GHz. Il est compatible avec les normes 802.11b/g/n et accepte les options d'authentification WPA et WPA2 pour une connexion sûre. Le PA sans fil offre également une interface Web d'utilisation facile dont les options de configuration comprennent des SSID multiples, des pages personnalisées de connexion/contrat d'utilisation, la gestion de la bande passante et les rapports d'utilisation.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Créez un accès WiFi sécurisé pour les visiteurs d'un bureau avec un minimum de maintenance IT

• Ajoutez un point d'accès sans fil libre-service aux environnements du tourisme, de la restauration ou commerciaux pour permettre à vos clients de se connecter

Spécifications techniques

• Écran LCD intégré et bouton Get Key (Obtenir une clé) pour les utilisateurs invités

• Conforme à la norme IEEE 802.11b/g/n (sans fil N) avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 300 Mb/s sur 2,4 GHz

• 5 connecteurs arrière RJ45 pour connexion LAN/WAN

• Prend en charge les SSID multiples

• Prend en charge 20 utilisateurs en même temps

• Prend en charge les options de sécurité WPA et WPA2 avec chiffrement TKIP/AES

• Page de connexion personnalisable, page de contrat d'utilisation et fenêtre d'information

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Interface	Sans-fil
	Configuration d'antenne	2x2:2 (TxR:S)
	Normes de l’industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
		IEEE 802.11b/g/n
	ID du chipset	Ralink - RT3052
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	300 Mbit/s (sans fil N)

		10/100 Mbit/s (port Ethernet RJ45)
	Distance max.	30m [98.4ft]
	Plage de fréquences	2.400 – 2.484
	Caractéristiques de sécurité	Chiffrement des données WPA
		TKIP/AES
	Protocoles pris en charge	CSMA/CA
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
		5 - RJ-45
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
		1 - Statut du système
		1 - Liaison/activité WAN
		4 - Liaison LAN/activité
		1 - Liaison/activité WLAN
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.4 A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	1.5 A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation électrique	18

Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 20~90 % (sans condensation)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir et argent
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur du produit	7.1 in [18.0 cm]
	Largeur du produit	5.5 in [14.0 cm]
	Hauteur du produit	1.4 in [3.6 cm]
	Poids du produit	14.3 oz [405.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	11.7 in [29.8 cm]
	Package Width	10.8 in [27.5 cm]
	Package Height	3.7 in [95.0 mm]
	Poids brut	2.2 lb [1.0 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Point d'accès WiFi pour invités/générateur de compte
		1 - Câble Ethernet
		2 - Vis pour fixation murale
		1 - Adaptateur d'alimentation
		1 - Guide de démarrage rapide

1 - Manuel d'instruction (sur CD)

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis