

300 Mbs Wireless-N Guest WLAN Access Point - 2,4 GHz 802.11b/g/n WiFi AP

Productcode: R300WN22GAEU



Met het R300WN22GAEU wireless-N guest wifi-accesspoint kunt u meerdere tijdelijke wifi-gastaccounts maken, voor een veilige draadloze netwerktoegang met een druk op een knop.

Het toegangspunt voor gasten vergemakkelijkt de implantatie ervan voor zowel eindgebruikers als IT-professionals door de integratie van een LCD-scherm en een "Get Key"-knop direct op het apparaat. Bij het indrukken van de knop genereert en toont het apparaat een tijdelijke gebruikers-id en beveiligingscode, gebaseerd op uw configuratie-instellingen. Daarna kan de gebruiker met zijn apparaat eenvoudig verbinding maken met het draadloze netwerk voor gasten en heeft hij toegang tot het internet.

Het wifi-toegangspunt voor gasten kan gemakkelijk worden geconfigureerd voor het gebruik van aparte SSID's en netwerksegmenten voor gasten en medewerkers, waardoor u uw gasten snel een netwerkverbinding ter beschikking kunt stellen en toch de interne netwerksystemen en intranetsites kunt beveiligen.

Het draadloze toegangspunt ondersteunt draadloos-N transmissiesnelheden tot 300 Mbps op de 2,4 GHz frequentie, is compatibel met 802.11b/g/n-standaards en biedt ondersteuning voor WPA- en WPA2-authenticatie, voor een veilige verbinding. Het toegangspunt biedt ook een gebruiksvriendelijke webinterface met configuratieopties zoals meerdere SSID's, aangepaste pagina's voor inloggen en gebruikersovereenkomst, bandbreedtebeheer en gebruiksrapportages.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bied gasten een veilige wifi-toegang in een kantoorgebouw met minimaal IT-onderhoud
- Voeg een self-service draadloze hotspot toe in de horeca of in winkels, waardoor klanten verbinding kunnen maken met het internet

Eigenschappen

- Geïntegreerd LCD-scherm en "Get Key"-knop voor gastgebruikers
- Compatibel met IEEE 802.11b/g/n (draadloos-N), met snelheden tot 300 Mbps bij 2,4 GHz
- 5 RJ45-connectors aan de achterkant voor LAN-/WAN-aansluiting
- Ondersteunt meerdere SSID's
- Ondersteunt tegelijkertijd 20 gebruikers
- Ondersteunt WPA en WPA2 beveiliging met TKIP/AES versleuteling
- Aanpasbare inlogpagina, pagina met gebruikersovereenkomst en informatievenster

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	Draadloos
Antenneconfiguratie	2x2:2 (TxR:S)
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.11b/g/n
Chipsetcode	Ralink - RT3052

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	300 Mbps (draadloos-N) 10/100 Mbps (RJ45 Ethernet)
-----------------------------	---

Max. afstand	30m [98.4ft]
Frequentiebereik	2.400 – 2.484
Beveiligingsmogelijkheden	WPA-encryptie TKIP/AES
Ondersteunde protocollen	CSMA/CA

Connector(en)

Type connector(en)	1 - Draadloos N (IEEE 802.11n) 5 - RJ-45
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power 1 - Systeemstatus 1 - WAN koppeling/activiteit 4 - LAN koppeling/activiteit 1 - WLAN koppeling/activiteit
-----------------	---

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.4 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
---------------------	-----------------------------

Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	20% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	7.1 in [18.0 cm]
Breedte product	5.5 in [14.0 cm]
Hoogte product	1.4 in [3.6 cm]
Gewicht product	14.3 oz [405.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.7 in [29.8 cm]
Package Width	10.8 in [27.5 cm]
Package Height	3.7 in [95.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.2 lb [1.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Wifi-toegangspunt voor gasten / accountgenerator
	1 - Ethernet-kabel
	2 - Schroeven voor wandmontage
	1 - Voedingsadapter
	1 - Verkorte handleiding
	1 - Gebruiksaanwijzings-CD

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.