

KVM Switch DisplayPort a 8 Porte con Kit Rack da 1U, 4K DP 1.2, hub USB a 4 Porte, Commutazione con Tasti a Scelta Rapida, Indipendente dal SO, TAA

ID prodotto: R8AD122-KVM-SWITCH



Lo switch KVM 4K 60Hz con kit per installazione su armadio rack 19" consente di passare da un computer dotato di DisplayPort all'altro, condividendo una tastiera, un mouse, audio, un hub USB 2.0 a 4 porte e un monitor DisplayPort 1.2 4K 60Hz. Consente una gestione multi-sistema senza difficoltà e una migliore ottimizzazione dello spazio di lavoro per una maggiore produttività.

Lo switch KVM a 8 porte, conforme alla normativa TAA, è universalmente compatibile e fornisce un controllo a livello di BIOS, funziona con qualsiasi sistema operativo, compresi Windows, Windows ARM, macOS, ChromeOS e Linux. È inoltre compatibile con tutte le piattaforme hardware come Intel, AMD, SnapDragon/ARM e Apple Silicon.

Assicura un funzionamento efficiente e facile da usare per la gestione di più pc server, grazie alla commutazione tramite pulsanti o tasti di scelta rapida, un segnale acustico per la conferma e LED per una rapida visualizzazione dello stato di selezione delle porte.

Lo switch KVM DisplayPort rappresenta una soluzione salva spazio per la gestione di più server direttamente all'interno di un rack. Include staffe per il montaggio a rack ed occupa una sola unità di spazio su armadi di rete. È compatibile con i rack server da 19 pollici ed ha una profondità di montaggio di oltre 165 mm. È inoltre conforme agli standard ANSI/EIA RS-310-D.

Per garantire la libertà di scegliere i cavi migliori per l'installazione specifica, lo switch KVM non include i cavi. StarTech.com offre un'ampia gamma di cavi DisplayPort, USB e audio da 3,5 mm in lunghezze assortite per soddisfare le diverse esigenze di installazione.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato che funziona con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software include:

- Utility Avanzata di Layout delle Finestre: Impostazione e Salvataggio dei Layout delle Finestre

Personalizzate.

USB Event Monitoring Utility: Traccia e registra i dispositivi USB collegati.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare:
www.startech.com/connectivity-tools

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di gestire più server nei data center da un'unica console, migliorando l'efficienza e il controllo dello spazio
- Monitoraggio e risoluzione dei problemi hardware su più sistemi in ambienti di collaudo
- Accesso a diversi computer in modalità Steamline, per una risposta più rapida agli eventi e per il monitoraggio del sistema

Caratteristiche

- SWITCH KVM 4K 60HZ: Gestisce 8 PC DisplayPort, condivide tastiera, mouse, audio da 3,5 mm, hub USB 2.0 (2x anteriore/2x posteriore) e un monitor DP1.2 4K 60Hz per una gestione multi-sistema senza problemi e una maggiore efficienza dello spazio di lavoro
- NESSUN SOFTWARE: Lo switch KVM a 8 porte certificato TAA, consente il controllo a livello BIOS, funziona con tutti i SO, compresi Win, macOS, ChromeOS e Linux; È compatibile con tutte le piattaforme hardware come Intel, AMD, SnapDragon/ARM e Apple Silicon
- COMMUTAZIONE: Funzionamento efficiente e facile per la gestione di più server con la commutazione tramite pulsanti o tasti di scelta rapida, un segnale acustico per la conferma e LED per una rapida visualizzazione dello stato di selezione delle porte
- MONTAGGIO IN RACK: Lo switch KVM DP include nella confezione le staffe per il montaggio rack occupando lo spazio di 1U negli armadi rack da 19" ed è compatibile con gli standard ANSI/EIA RS-310-D che hanno una profondità di montaggio di 165mm o maggiore
- VANTAGGI: strumenti di connettività inclusi con monitoraggio degli eventi USB per registrare le

connessioni dei dispositivi USB con i relativi timestamp e il layout di Windows per ripristinare le posizioni delle finestre quando si cambia host

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Audio	Sì
Porte KVM	8
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	No
Standard del settore	DisplayPort 1.2
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Video Revision	DisplayPort 1.2
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	USB 480Mbps
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 @ 60Hz
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio

		DisplayPort - 2 Channel Audio
	scansione automatica	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100 seconds
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
	MTBF	73.003 Ore
Connettore/i	Interfacce console	1 - DisplayPort
		4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - 3.5mm Stereo Female 4 pos
		1 - Connettore di alimentazione a barilotto (Dimensione H, OD:5,50, ID: 2,10)
	Connettori host	8 - DisplayPort
		8 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0
		8 - 3.5mm Stereo Female 4 pos
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Non sono richiesti driver o software
Indicatori	Indicatori LED	8 - Verde Lampeggiante: la Porta è Selezionata
		Spento: la Porta non è Selezionata
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	1A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	3A
	Tipo punta centrale	Positivo

Tipo presa	M
Consumo energetico	36W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0% ~ 90% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Nickel-plated Zinc
Lunghezza prodotto	11.8 in [30.0 cm]
Larghezza prodotto	6.5 in [16.4 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Peso prodotto	3.4 lb [1.5 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	11.3 in [28.8 cm]
Larghezza del Pacco	17.1 in [43.5 cm]
Altezza del Pacco	2.8 in [7.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.0 lb [2.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/ANZ)
	1 - Kit per il Montaggio a Rack

1 - Documentazione del Prodotto

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.