

8-Port HDMI KVM Switch met 1U Rackmontage Kit, 4K 60Hz HDMI 2.0, Drukknop & Hotkey Schakelaar, 4-Port USB Hub, OS Onafhankelijk, TAA Compliant

Productcode: R8AH202-KVM-SWITCH



Met de 4K 60Hz KVM switch voor rackmontage kun je tussen acht HDMI-computers schakelen, waarbij je een toetsenbord, muis, audio, 4-poorts USB 2.0 hub en een 4K 60Hz HDMI 2.0 monitor kan delen. Dit zorgt voor een vlot multi-systeembeheer, een efficiëntere werkruimte en een betere productiviteit.

De TAA-compliant 8-poorts KVM-switch is universeel compatibel, biedt BIOS-niveau controle en werkt met elk besturingssysteem, waaronder Windows, Windows ARM, macOS, ChromeOS en Linux. De KVM switch is ook compatibel met alle hardwareplatforms, zoals Intel, AMD, SnapDragon/ARM en Apple Silicon.

Zorgt voor een efficiënt en gebruiksvriendelijk multi-serverbeheer met drukknoop of hotkey schakeling, een hoorbare bevestigingszoemer en LED's voor snelle visuele poortselectiestatus.

De KVM-switch biedt een ruimtebesparende oplossing voor het beheren van meerdere servers direct in een rack. De switch wordt geleverd met rackmontagebeugels voor installatie in 1U rackruimte in netwerkracks en is compatibel met 19-inch serverracks met een montagediepte van 165mm of meer. Het product voldoet ook aan de ANSI/EIA RS-310-D normen.

Om flexibiliteit te bieden bij het kiezen van de beste kabels voor uw specifieke installatie, worden er geen kabels bij de KVM-switch geleverd. StarTech.com biedt een grote verscheidenheid aan HDMI, USB en 3,5 mm audiokabels in verschillende lengtes om aan verschillende installatiebehoeften te voldoen.

StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en het is het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

- Advanced Windows Layout Utility: Vensterindelingen instellen en opslaan.

- USB Event Monitoring Utility: Aangesloten USB-apparatuur traceren en loggen.

Voor uitgebreide informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Beheer meerdere servers in datacenters vanaf één console voor betere ruimte efficiëntie en controle
- Hardware monitoring en troubleshooting op meerdere systemen in testomgevingen
- Eenvoudige toegang tot verschillende computers voor een snellere reactietijd bij incidenten en systeemmonitoring

Eigenschappen

- 4K 60HZ KVM SWITCH: Schakel tussen acht HDMI computers om een toetsenbord, muis, 3,5 mm audio, USB 2.0-hub (2x vooraan/2x achteraan) en een 4K 60Hz HDMI 2.0 scherm te delen voor moeiteloos multi-systeembeheer & betere efficiëntie van de werkruimte
- GEEN DRIVERS OF SOFTWARE: TAA-compliant 8-poorts KVM-switch biedt BIOS-niveau controle en werkt met elk OS, inclusief Windows, macOS, ChromeOS en Linux; Compatibel met alle hardwareplatforms, zoals Intel, AMD, Snapdragon/ARM en Apple Silicon
- DIVERSE SCHAKELOPTIES: Zorgt voor een efficiënte en gebruiksvriendelijke multi-server beheer met drukknop of hotkey schakeling, een hoorbare bevestigingszoemer en LED's voor een snelle visuele poort selectie status
- RACKMONTEERBAAR: KVM switch wordt geleverd met rackmontagebeugels in de doos voor installatie in 1U openingen in netwerkracks en is compatibel met ANSI/EIA RS-310-D standaard 19-inch serverracks met een montagediepte van 165mm of meer
- ONS VOORDEEL: Inclusief connectivity tools voor IT-Pro's en IT helpdesk teams met USB Event Monitoring voor het loggen van USB Device Connections met timestamps, en Windows Layout utility voor het herstellen van vensterlocaties bij schakelen tussen hosts

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Audio	Ja
KVM-poorten	8
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	HDMI
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Nee
Industriestandaarden	HDMI 2.0
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	HDMI 2.0
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	USB 480Mbps
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	Analog Stereo - 2 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

Automatisch scannen 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100 seconds

Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen

MTBF 73,905 Uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - HDMI
	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - 3.5mm Stereo Female 4 pos
	1 - Connector DC voeding (type M, buiten 5,5 binnen 2,1)
Hostaansluitingen	8 - HDMI
	8 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0
	8 - 3.5mm Stereo Female 4 pos

Software

Besturingssystemen	Vereist geen Drivers of Software
--------------------	----------------------------------

Indicatoren

LED-indicatoren	8 - Knipperend Groen: Port is geselecteerd
	Uit: Port is niet geselecteerd

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Vermogensopname		36W
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% ~ 90% RH (niet condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Nickel-plated Zinc
	Lengte product	11.8 in [30.0 cm]
	Breedte product	6.5 in [16.4 cm]
	Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
	Gewicht product	3.4 lb [1.5 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	11.3 in [28.8 cm]
	Breedte Verpakking	17.1 in [43.5 cm]
	Hoogte Verpakking	2.8 in [7.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	5.0 lb [2.3 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - KVM-switch 1 - universele voedingsadapter (NA/EU/GB/ANZ) 1 - Rackmontage Kit 1 - Product Documentatie
Garantiebepalingen		

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.