

Rack de 10U de Pared para Equipo de Red - 14 Pulgadas (35,5cm) de Profundidad (Perfil Bajo) - Bracket de 19" para Equipo Poco Profundo - 35kg de Capacidad - Negro

ID del Producto: RACK-10U-14-BRACKET



El soporte de montaje en pared 10U de 14 pulgadas de profundidad para paneles de conexión ofrece una opción de almacenamiento de equipos resistente y fiable, que le permite montar en pared equipos de datos/Informática para conseguir un entorno operativo más eficiente y accesible. Es la solución perfecta para áreas donde el espacio es escaso como el entorno SoHo (pequeña oficina, oficina en casa), o una sala de servidores con espacio limitado porque no ocupa espacio en el suelo.

El soporte de montaje presenta un diseño totalmente de acero y es adecuado para montar paneles de conexión u otros equipos delgados de 19 pulgadas en una pared, y para organizar el cableado o los equipos en su armario de red, armario de cableado, back office o IDF. La robusta construcción de acero es especialmente útil para la durabilidad y la estabilidad. Además, como los orificios de montaje del rack de pared de bastidor abierto están colocados a 16 pulg. de distancia entre sí, le permiten un anclaje sencillo y seguro a la estructura de su construcción existente.

Con el soporte de montaje en pared se incluyen tuercas enjauladas cuadradas M6 y tornillos M6, además, se incluyen tornillos de montaje M5x25 para ahorrarle la molestia de tener que buscar hardware de montaje por separado.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

## Características

- **RACK DE MONTAJE EN PARED 10U:** Profundidad máxima de montaje de 35cm (14 pulg.), recomendada para equipos de red de hasta 30cm (12 pulg.) de profundidad, dejando 5,5cm (2 pulg.) para el paso de cables - Capacidad máxima de peso de 35kg (77lb.)
- **FÁCIL DE INSTALAR:** Se envía totalmente ensamblado y se suministra con tornillos M6 y tuercas enjauladas M6 para facilitar la instalación del equipo - Incluye accesorios de montaje en pared - Orificios de montaje en pared con una separación de 16"(40cm)
- **CONSTRUCCIÓN EN ACERO LAMINADO EN FRÍO:** El estante de montaje en pared presenta un diseño en acero macizo de 1,5 mm de grosor para ofrecer la máxima durabilidad y garantizar una solución de montaje segura y resistente
- **FÁCIL GESTIÓN DEL CABLEADO:** El soporte compacto de panel de conexiones para montaje en pared tiene una ranura trasera de apertura de cables para el tendido de cableado en la pared en su armario de red, sala de servidores, armario de cableado o aula
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este rack mural 10U está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

**Hardware**

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	10U
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)

**Rendimiento**

Capacidad de Carga	77.2 lb [35 kg]
--------------------	-----------------

**Características Físicas**

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]

Ancho del Producto 14.1 in [35.7 cm]

Altura del Producto 17.7 in [45.0 cm]

Peso del Producto 15.8 lb [7.2 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 11.8 in [30 cm]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 19.7 in [50.0 cm]

Ancho de la Caja 16.7 in [42.5 cm]

Altura de la Caja 20.5 in [52.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 21.5 lb [9.7 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 40 - Tuercas Jaula M6

40 - Tornillos Enjaulados M6

40 - Arandelas de Plástico

4 - Anclajes Plásticos para Pared

4 - Tornillos de Montaje M5x25mm

1 - Guía Rápida de Inicio

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty

De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.