

Rack Réseau Mural 10U - Profondeur 35,5 cm (Profil Bas) - Support pour Panneau de Brassage 19" pour Armoire Serveur Peu Profonde, Équipements IT, Switch Réseau - Capacité de poids 35kg, Noir

Nº de produit: RACK-10U-14-BRACKET



Le support mural 10U de 14 pouces de profondeur pour panneaux de brassage offre une option de stockage d'équipement robuste et fiable, vous permettant de monter au mur l'équipement informatique pour un environnement opérationnel plus efficace et plus accessible. C'est la solution idéale pour les zones où l'espace est restreint, comme les environnements SoHo (petits bureaux, bureaux à domicile), ou les salles de serveurs à espace limité, car il ne prend pas d'espace au sol.

Ce support de montage est conçu entièrement en acier et convient au montage de panneaux de brassage ou d'autres équipements minces de 19 pouces sur un mur, ainsi qu'à l'organisation du câblage ou de l'équipement dans votre armoire réseau, armoire de câblage, back office ou IDF. La construction en acier robuste est particulièrement utile pour la durabilité et la stabilité. De plus, les trous de montage de l'armoire murale à cadre ouvert sont espacés de 16 pouces, ce qui permet un ancrage mural simple et sûr à votre structure de construction existante.

Les écrous carrés à cage M6 et les vis M6 sont inclus avec le support de montage mural, de plus, les vis de montage M5x25 sont incluses pour vous éviter d'avoir à vous procurer du matériel de montage séparé.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- **RACK MURAL 10U** : Ce rack mural à profil bas de 19" de large a une profondeur de montage max de 35,5 cm, recommandée pour les équipements de réseau jusqu'à 30cm de profondeur, laissant 5,5cm pour le passage des câbles; Capacité de poids maximale de 35 kg
- **FACILE À INSTALLER** : Le support de panneau de brassage mural 10U est livré assemblé, avec des vis M6 et des écrous carrés M6 pour faciliter l'installation et comprend le matériel de montage mural; Trous de montage mural pré-percés, espacés de 16"
- **CONSTRUCTION EN ACIER LAMINÉ À FROID** : Le rack de montage mural est conçu en acier massif d'une épaisseur de 1,5 mm pour une durabilité ultime et pour garantir une solution de montage sûre et solide
- **GESTION FACILE DES CÂBLES** : Conçu dans un souci d'efficacité, le petit support mural pour panneau de brassage est doté d'une fente arrière pour l'acheminement des câbles à l'intérieur de votre armoire réseau/salle de serveurs/ armoire de câblage/classe
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce rack mural 10U est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 24h/24 et 5j/7

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	10U
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)

Performance

Weight Capacity	77.2 lb [35 kg]
-----------------	-----------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	19.7 in [50.0 cm]

Largeur du produit 14.1 in [35.7 cm]

Hauteur du produit 17.7 in [45.0 cm]

Poids du produit 15.8 lb [7.2 kg]

Profondeur de montage maximal 11.8 in [30 cm]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 19.7 in [50.0 cm]

Largeur du Paquet 16.7 in [42.5 cm]

Hauteur du Paquet 20.5 in [52.0 cm]

Poids brut 21.5 lb [9.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 40 - Écrous cage M6

40 - Vis de cage M6

40 - Rondelles de plastique

4 - Fixations murales en plastique

4 - Vis de montage M5x25mm

1 - Guide de démarrage rapide

Informations de garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis