

Staffa Rack 19" 10U per installazione a Parete - Supporto da Muro a Profilo Basso per Patch Panel, IT/AV, Switch di Rete fino a 35,5cm - Rack 19 Pollici 10 Unità con Portata fino a 35kg - Acciaio Nero

ID prodotto: RACK-10U-14-BRACKET



La staffa rack 10U per il montaggio a parete di pannelli patch, con la sua profondità di 14 pollici, offre un'opzione di stoccaggio delle apparecchiature robusta e affidabile, consentendo di montare a parete le apparecchiature dati/IT per un ambiente operativo più efficiente e accessibile. È la soluzione perfetta per le aree in cui lo spazio è limitato, come gli ambienti SoHo (small office, home office) o le sale server con spazio limitato, perché non occupa spazio sul pavimento.

La staffa di montaggio presenta un design interamente in acciaio ed è adatta per il montaggio di pannelli patch o altre apparecchiature sottili a 19" su una parete e per organizzare il cablaggio o le apparecchiature nell'armadio di rete, nell'armadio di cablaggio, nel back office o nell'IDF. La robusta struttura in acciaio è particolarmente utile per garantire durata e stabilità. Inoltre, poiché i fori di montaggio del rack a telaio aperto sono posizionati a 40cm (16") di distanza l'uno dall'altro, consentono un ancoraggio semplice e sicuro alla struttura esistente.

I dadi a gabbia quadrati M6 e le viti M6 sono inclusi nella staffa a muro; sono inoltre incluse viti di montaggio M5x25 per evitare il fastidio di reperire hardware di montaggio separatamente.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

## Caratteristiche

- **RACK 10U 19" PER MONTAGGIO A PARETE:** Questo rack a parete a basso profilo ha una profondità massima di montaggio di 35,5cm, consigliata per apparecchiature di rete fino a di profondità di 30cm, lasciando 5,5cm per il passaggio dei cavi - Capacità: 35kg
- **FACILE DA INSTALLARE:** la staffa per pannello patch 10U viene fornita completamente assemblata e completa di viti M6 e dadi a gabbia quadrati M6 per facilitare l'installazione delle apparecchiature - Fori di montaggio a parete preforati distanziati di 40cm
- **STRUTTURA IN ACCIAIO LAMINATO A FREDDO:** il rack di rete con montaggio a muro è caratterizzato da un design in acciaio solido di 1,5 mm di spessore per la massima durata e per garantire una soluzione di montaggio sicura e robusta
- **FACILE GESTIONE DEI CAVI:** Costruita per l'efficienza, la piccola staffa a muro per patch panel ha una apertura posteriore per passaggio dei cavi all'interno del tuo armadio di rete, nella sala server, nell'armadio di cablaggio e nelle aule scolastiche
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack a muro 10U è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 in più lingue

**Hardware**

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	10U
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)

**Prestazioni**

Weight Capacity	77.2 lb [35 kg]
-----------------	-----------------

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Larghezza prodotto	14.1 in [35.7 cm]

Altezza prodotto 17.7 in [45.0 cm]

Peso prodotto 15.8 lb [7.2 kg]

Profondità di montaggio massima 11.8 in [30 cm]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 19.7 in [50.0 cm]

Larghezza del Pacco 16.7 in [42.5 cm]

Altezza del Pacco 20.5 in [52.0 cm]

Peso spedizione (confezione) 21.5 lb [9.7 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 40 - Dadi in gabbia M6

40 - Viti a gabbia M6

40 - Rondelle in plastica

4 - Ancoraggi a parete in plastica

4 - Viti di montaggio M5x25mm

1 - Guida di avvio rapido

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.