

10U Wandmonteerbaar Netwerk Rack - Diepte 35,5cm (14") (Low Profile) - 19" Patch Paneel Bevestiging voor Shallow Server, IT Apparatuur, Netwerk Switches - Draagvermogen 35kg, Zwart

Productcode: RACK-10U-14-BRACKET



De 10U 35,5cm (14") diepe wandmonteerbare patchpaneel beugel zorgt voor een stevige en betrouwbare bevestiging van uw data/IT-apparatuur aan de muur, en voor een efficiëntere en toegankelijker werkomgeving. Het is de perfecte oplossing voor omgevingen met weinig beschikbare ruimte, zoals SoHo ("small office", "home office") of een server room met beperkte ruimte, omdat het geen vloeroppervlakte in beslag neemt.

De montagebeugel is geheel vervaardigd uit staal en is geschikt om patchpanelen of andere slanke 19in apparatuur aan een muur te bevestigen, en om bekabeling of apparatuur te organiseren in uw netwerkkast, bekabelingskast, backoffice of IDF. De stevige stalen constructie is vooral nuttig voor duurzaamheid en stabiliteit. En omdat de bevestigingsgaten van het open frame wandrek 40cm uit elkaar staan, kunt u het rack eenvoudig en veilig bevestigen aan uw bestaande constructie.

Inclusief M6 vierkante kooimoeren en M6 schroeven, en M5x25 montageschroeven om u de moeite van het zoeken naar aparte montagematerialen te besparen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **10U WANDMONTEERBAAR RACK:** Dit 19 inch brede low profile rack voor wandmontage heeft een maximale diepte van 35,5cm, aanbevolen voor netwerkkaparaatuur tot 30cm diep, waarbij nog 5,5cm overblijft voor kabelgeleiding; Maximaal gewicht van 35kg
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** De 10U wandmonteerbare patchpaneel beugel wordt volledig gemonteerd geleverd met M6 schroeven en M6 vierkante kooimoeren & inclusief montage materiaal; Voorgeboorde wandmontage gaten met een onderlinge afstand van 40cm
- **KOUDGEWALST STAAL:** wall-mount rack is gemaakt van 1,5 mm dik massief staal voor ultieme duurzaamheid en om een veilige en stevige montage te garanderen
- **EENVOUDIG KABELBEHEER:** Gebouwd met het oog op efficiëntie; De kleine patch panel bracket heeft een opening aan de achterkant voor kabelgeleiding in uw netwerkkast, serverruimte, bedradingskast of klaslokaal
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** dit 10U wandmonteerbaar rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	10U
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)

Prestaties

Weight Capacity	77.2 lb [35 kg]
-----------------	-----------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal
Type behuizing	Staal
Lengte product	19.7 in [50.0 cm]
Breedte product	14.1 in [35.7 cm]
Hoogte product	17.7 in [45.0 cm]

	Gewicht product	15.8 lb [7.2 kg]
	Maximale montagediepte	11.8 in [30 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	19.7 in [50.0 cm]
	Package Width	16.7 in [42.5 cm]
	Package Height	20.5 in [52.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	21.5 lb [9.7 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	40 - M6 kooimoeren 40 - M6 kooischroeven 40 - kunststof sluitringen 4 - Kunststof wandankers 4 - M5x25 mm montageschroeven 1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.