


Rack de Servidores de 18U de Pared - de 19 Pulgadas - de Profundidad Ajustable - para Equipo de Redes - AV - de Servicio Pesado

ID del Producto: RACK-18U-20-WALL-OA



El RACK-18U-20-WALL-OA Rack para equipos de montaje en pared de 18U con marco abierto y profundidad ajustable es una solución de rack robusta y de alta calidad que resulta fácil de montar e instalar en cualquier entorno.

El bastidor abierto presenta una profundidad ajustable que oscila entre 12 y 20 pulgadas para alojar dispositivos de datos, redes y telecomunicaciones de mayor tamaño. Con una profundidad máxima de 20 pulgadas, este bastidor permite el montaje de estantes y otros accesorios con suficiente espacio libre en la parte posterior para la gestión de cables. El diseño de bastidor abierto ayuda a mantener sus equipos frescos y fácilmente accesibles desde distintos ángulos. Los orificios de montaje en la pared están colocados a 12 y 16 pulgadas de distancia (de centro a centro) proporcionando un anclaje cómodo y eficaz, lo que lo hace adecuado para el montaje en prácticamente cualquier superficie de pared o marco de construcción.

Este rack 18U incluye tuercas enjauladas cuadradas M6 y tornillos M6 para ahorrarle la molestia de buscar hardware de montaje por separado para su equipo. Este rack se puede montar en la pared de una sala de servidores, armario de datos u oficina ampliando su valioso espacio en el suelo.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

## Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Cumple con la norma EIA/ECA-310 y tiene una profundidad de montaje ajustable (12-20in / 30,5-50,8cm) - El bastidor de datos es ideal para equipos AV / Audio / servidores, conmutadores, paneles de conexiones y PDU
- **RESISTENTE:** Cuenta con un carril vertical fabricado en acero laminado en frío SPCC de 2,0 mm y una capacidad de peso de hasta 90 kg - Su diseño permite un flujo de aire sin obstrucciones para ayudar a mantener su equipo refrigerado - Fácil de instalar
- **ENVÍO EFICAZ EN PAQUETE PLANO:** El rack se envía en paquete plano con embalaje certificado ISTA-6 (requiere montaje) para garantizar una instalación sin problemas con una entrega completa y sin daños - Instrucciones de montaje completas incluidas
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack abierto para servidores de montaje en pared incluye un juego completo de tuercas cuadradas M6, tornillos M6 y arandelas de plástico para instalar de forma segura todos sus equipos
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos, este rack de red de 18U para montaje en pared está respaldado durante 5 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

#### Hardware

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Política de Garantía              | 5 Years                          |
| Montaje en Pared                  | Sí                               |
| Tipo de rack                      | 2 postes                         |
| Tipo de Marco                     | Rack Abierto                     |
| Altura U                          | 18U                              |
| Características Especiales        | Ensamblaje Sencillo              |
| Perfil para carriles de montaje   | En G                             |
| Tipos de Perforaciones de Montaje | Cuadrado (para tuerca enjaulada) |
| Estándares Industriales           | EIA/ECA-310-E                    |

#### Rendimiento

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Capacidad de Carga | 198.4 lb [90 kg] |
|--------------------|------------------|

#### Características Físicas

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Color                         | Negro             |
| Material de Fabricación       | Acero             |
| Longitud del Producto         | 20.0 in [50.8 cm] |
| Ancho del Producto            | 19.8 in [50.4 cm] |
| Altura del Producto           | 35.7 in [90.6 cm] |
| Peso del Producto             | 34.8 lb [15.8 kg] |
| Profundidad Máxima de Montaje | 20.0 in [50.8 cm] |

---

Información de la Caja

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                 |
| Longitud de la Caja         | 3.8 ft [1.2 m]    |
| Ancho de la Caja            | 16.5 in [42.0 cm] |
| Altura de la Caja           | 6.3 in [16.0 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 43.4 lb [19.7 kg] |

---

Contenido de la Caja

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 2 - Soportes Horizontales Delanteros |
|                     | 2 - Soportes Horizontales Traseros   |
|                     | 2 - Soportes verticales              |
|                     | 72 - Tuercas Enjauladas M6           |
|                     | 72 - Tornillos Enjaulados M6         |
|                     | 72 - Arandelas de Plástico           |
|                     | 16 - Tornillos de Montaje M5x12mm    |
|                     | 24 - Pernos M8x16mm                  |
|                     | 24 - Arandelas Planas #8             |

1 - Guía Rápida de Inicio

---

Información Acerca  
de la Garantía

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 5 Años |
|----------|--------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

